


KOSF ZT2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

产品图片



魏德米勒 WeiCoS 系统插头可用于各种不同的连接系统。该产品系列含有 1 至 10 回路的预组装接插件，可单独装配。这确保产品可以灵活地用于各个应用。定制附件增强了安全性，避免受到环境影响。

通用订货数据

版本	Z系列, 编码元件, 黄色, 2.9 mm
订货号	1816150000
类型	KOSF ZT2.5
GTIN (EAN)	4032248370726
数量	50 items

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	11.25 mm	深度 (英寸)	0.4429 inch
高度	4.4 mm	高度 (英寸)	0.1732 inch
宽度	2.9 mm	宽度 (英寸)	0.1142 inch
净重	0.2 g		

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-50 °C...55 °C
最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	100 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

其它技术参数

固定类型	已插入的	安装指导	直接安装
防爆版	不		

材料参数

基础材料	PA 66 GF 30	颜色编码	黄色
阻燃等级符合 UL 94	HB		

系统特征值

类型	防错插销
----	------

通用的

安装指导	直接安装
------	------

分类

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

