

TNST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

产品图片



与集成释放杆的接线端子相比，魏德米勒的可拆插头可以完全从接线端子和各自应用上分离或拔掉，为标准隔离器提供灵活的备选解决方案。

通用订货数据

版本	附件, 分断插头, 20 A
订货号	<a href="#">1833090000</a>
类型	TNST
GTIN (EAN)	4032248471485
数量	50 items

## 技术数据

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

深	29.73 mm	深度 (英寸)	1.1705 inch
高度	11.3 mm	高度 (英寸)	0.4449 inch
宽度	2.7 mm	宽度 (英寸)	0.1063 inch
净重	1.04 g		

## 温度

环境温度	-5 °C...40 °C
------	---------------

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 其它技术参数

固定类型	已插入的	安装指导	直接安装
防爆版	不		

## 可压接导线 (额定联接)

联接类型	可插拔的
------	------

## 大小

间距 P (单位 : mm)	2.70 mm
----------------	---------

## 材料参数

颜色编码	黄色
------	----

## 系统特征值

类型	垫圈
----	----

## 通用的

安装指导	直接安装
------	------

## 额定数据

额定电压	500 V	额定电流	20 A
额定浪涌电压	6 kV	过压等级	III
污染等级	3		

## 分类

ETIM 8.0	EC002018	ETIM 9.0	EC002018
ETIM 10.0	EC002018	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		