WQV 50N/2



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

产品图片







附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损,仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

通用订货数据

版本	横联件(端子), 螺钉固定的, 银灰色, 150 A, 回路数: 2, 间距 P(单位:mm): 18.50, 绝缘: 无, 宽度: 9.5 mm	
订货号	<u>1834060000</u>	
类型	WQV 50N/2	
GTIN (EAN)	4032248379859	
数量	5 items	

WQV 50N/2



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批			
ROHS	一致		
			,
深	17.5 mm	深度 (英寸)	0.689 inch
深 高度	28.5 mm	高度 (英寸)	1.122 inch
宽度	9.5 mm	宽度 (英寸)	0.374 inch
争重	24 g		
温度			
存储温度	-25 °C55 °C	环境温度	-5 °C40 °C
环保产品合规			
RoHS 合规状态	合规,无例外		
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)		
其它技术参数		·	
固定类型	螺钉固定的	安装指导	直接安装
大小			
间距 P(单位:mm)	18.50 mm		
材料参数			
基础材料	青铜 镀锌的	颜色编码	银灰色
系统特征值			
类型	用于端子		
通用的			
コロケ ※ b	2	安装指导	直接安装
回路数	Z		
额定数据			
额定电流	150 A		
分类			
ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
TIM 10.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40
ECLASS 9.1	27-14-11-40	ECLASS 10.0	27-14-11-40
ECLASS 11.0	27-14-11-40	ECLASS 12.0	27-14-11-40
ECLASS 13.0	27-25-03-03	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		

目录日期/图纸 2

WQV 50N/2



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

辅助联接



附加联接让单独的分接电压成为可能。比如可用于总开关 之前的应急电源,或者仅在应用内用作附加联接。

通用订货数据

类型 VH 27.4/8/6.4 订货号 1967090000 GTIN (EAN)

4032248738700

数量 5 ST 版本

W系列, 间隔套筒

编制日期 14.11.2025 07:27:49 MEZ