


## 产品图片



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

## 通用订货数据

版本	横联件（端子），螺钉固定的，银灰色，150 A, 回路数: 3, 间距 P (单位 : mm) : 18.50, 绝缘: 无, 宽度: 9.5 mm
订货号	<a href="#">1834070000</a>
类型	WQV 50N/3
GTIN (EAN)	4032248379866
数量	5 items

**WQV 50N/3**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技术数据****审批**

ROHS	一致
------	----

**尺寸和重量**

深	17.5 mm	深度 (英寸)	0.689 inch
高度	47 mm	高度 (英寸)	1.8504 inch
宽度	9.5 mm	宽度 (英寸)	0.374 inch
净重	47.98 g		

**温度**

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
------	----------------	------	---------------

**环保产品合规**

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

**其它技术参数**

固定类型	螺钉固定的	安装指导	直接安装
防爆版	是		

**大小**

间距 P (单位 : mm)	18.50 mm
----------------	----------

**材料参数**

基础材料	青铜 镀锌的	颜色编码	银灰色
------	--------	------	-----

**系统特征值**

类型	用于端子
----	------

**通用的**

回路数	3	安装指导	直接安装
-----	---	------	------

**额定数据**

额定电压	400 V	额定电流	150 A
------	-------	------	-------

**分类**

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		

**WQV 50N/3**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**附件****辅助联接**

附加联接让单独的分接电压成为可能。比如可用于总开关之前的应急电源，或者仅在应用内用作附加联接。

**通用订货数据**

类型	VH 27.4/8/6.4
订货号	<a href="#">1967090000</a>
GTIN (EAN)	4032248738700
数量	5 ST