

KLBUE 3-8 SDSC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

产品图片



魏德米勒多样化的 KLBÜ 屏蔽接插件可助您实现灵活的自调节屏蔽接触，由此确保设备能够零故障运作。

通用订货数据

版本	固定夹, 屏蔽联接的压线框, 钢
订货号	1835840000
类型	KLBUE 3-8 SDSC
GTIN (EAN)	4032248394555
数量	10 items

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	25.9 mm	深度 (英寸)	1.0197 inch
高度	18 mm	高度 (英寸)	0.7087 inch
宽度	14.4 mm	宽度 (英寸)	0.5669 inch
安装宽度	13.2 mm	净重	10.82 g

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
最小持续工作温度	-60 °C	最大持续工作温度	130 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外		
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)		
产品碳足迹	从摇篮到大门	0.071 kg CO2 eq.	

其它技术参数

安装指导	直接安装	防爆版	不
安装方式	螺钉		

可压接导线 (额定联接)

剥线长度	18 mm	联接类型	弹片连接
联接点数量	1	最大电缆直径	8 mm
最小电缆直径	3 mm	接线截面积, 多股线, 最大	8 mm ²
接线截面积, 多股线, 最小	3 mm ²		

材料参数

基础材料	钢	颜色编码	银色
阻燃等级符合 UL 94	None		

系统特征值

类型	用于屏蔽联接	必须的端板	无
安装导轨已装备	安装板		

通用的

安装指导	直接安装	安装导轨已装备	安装板
------	------	---------	-----

额定数据

额定横截面	8 mm ²
-------	-------------------

分类

ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		