数据信息页

QVAR 1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

产品图片

附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损,仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

通用订货数据

版本	I系列,附件,横联转接器,深褐,40 mm		
订货号	<u>1836370000</u>		
类型	QVAR 1		
GTIN (EAN)	4032248380510		
数量	25 items		

QVAR 1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批			
ROHS	一致		
尺寸和重量			
深	6.1 mm	深度 (英寸)	0.2402 inch
高度	99 mm	高度 (英寸)	3.8976 inch
宽度	40 mm	宽度 (英寸)	1.5748 inch
争重	10.6 g		
温度			
最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	120 °C
环保产品合规	,		
RoHS 合规状态	一大大型的一个大型的一个大型的一个大型的一个大型的一个大型的一个大型的一个大型的		
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)		
其它技术参数			
固定类型	已插入的	防爆版	不
	ロコ田ンノHュ	אוטוטע רבן	.1.
大小			
间距 P(单位:mm)	6.10 mm		
材料参数	,		
基础材料	Wemid		深褐
坐叫7014 阻燃等级符合 UL 94	V-0		/木門
	V-0		<u> </u>
系统特征值			
	用于横联件	安装导轨已装备	TS 35
回路数	2	安装导轨已装备	TS 35
一一一 额定数据		XX	
额定电流	24 A		
分类			
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92
ECLASS 13.0	27-25-03-90	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

目录日期/图纸 2