


## QVAR 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 产品图片



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

## 通用订货数据

版本	I系列, 附件, 横联转换器, 深褐, 40 mm
订货号	<a href="#">1836370000</a>
类型	QVAR 1
GTIN (EAN)	4032248380510
数量	25 items

## QVAR 1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

ROHS 一致

## 尺寸和重量

深	6.1 mm	深度 (英寸)	0.2402 inch
高度	99 mm	高度 (英寸)	3.8976 inch
宽度	40 mm	宽度 (英寸)	1.5748 inch
净重	10.6 g		

## 温度

最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	120 °C
----------	--------	----------	--------

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 其它技术参数

固定类型	已插入的	防爆版	不
------	------	-----	---

## 大小

间距 P (单位 : mm)	6.10 mm
----------------	---------

## 材料参数

基础材料	Wemid	颜色编码	深褐
阻燃等级符合 UL 94	V-0		

## 系统特征值

类型	用于横联件	安装导轨已装备	TS 35
----	-------	---------	-------

## 通用的

回路数	2	安装导轨已装备	TS 35
-----	---	---------	-------

## 额定数据

额定电流	24 A
------	------

## 分类

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		