



缆线长度往往各异。魏德米勒因此提供可定制的多种直插式接头与电缆的总成。

特种工程机械中，一些特定的应用需要由一个接头引出两种长度的电缆。我们为此推出可定制的双出线反向插座和插槽。这种娇小的双出线接头有90°出线和直出线两个方向。弯式接头能以90°的倍数扭转。

通用订货数据

版本	可现场安装的接插件, M12
订货号	1837560000
类型	SAIS-ZWW
GTIN (EAN)	4032248347018
数量	1 items

技术数据**审批**

MAMID 认证



RoHS

一致

UL File Number Search

[UL 网站](#)

cURus 证书号

E307231

尺寸和重量

净重

28.31 g

环保产品合规

RoHS 合规状态

符合要求

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

技术资料 可定制接插件

回路数	5
插针镀层	CuSnZn
外壳基本材料	PA
最小压接面积	0.14 mm ²
额定电流	4 A
污染等级	3
屏蔽连接	否
外壳温度范围	-25...+85 °C

编码	A 编码
联接类型	螺钉联接
最大压接面积	0.75 mm ²
额定电压	60 V
防护等级	IP67
端头类型	公头
螺纹环材料	锌压铸

PB47 USB /M12 I通用参数

回路数	5
端口 2	螺钉
联接螺纹	M12
防护等级	IP67

端口 1	M12
外壳基本材料	PA
插针镀层	CuSnZn

分类

ETIM 8.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635
ECLASS 15.0	27-44-01-16

ETIM 9.0	EC002635
ECLASS 14.0	27-44-01-16

图纸

插针分配方案



