



缆线长度往往各异。魏德米勒因此提供可定制的多重直插式接头与电缆的总成。

特种工程机械中, 一些特定的应用需要由一个接头引出两种长度的电缆。我们为此推出可定制的双出线反向插座和插槽。这种娇小的双出线接头有90°出线和直出线两个方向。弯式接头能以90°的倍数扭转。

通用订货数据

版本	可现场安装的接插件, M12
订货号	1837560000
类型	SAIS-ZWW
GTIN (EAN)	4032248347018
数量	1 items

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

UL File Number Search

[UL 网站](#)

cURus 证书号

E307231

尺寸和重量

净重

28.31 g

环保产品合规

RoHS 合规状态

符合要求

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

技术资料 可定制接插件

回路数	5	编码	A 编码
插针镀层	CuSnZn	联接类型	螺钉联接
外壳基本材料	PA	最大压接面积	0.75 mm ²
最小压接面积	0.14 mm ²	额定电压	60 V
额定电流	4 A	防护等级	IP67
污染等级	3	端头类型	公头
屏蔽连接	否	螺纹环材料	锌压铸
外壳温度范围	-25...+85 °C		

PB47 USB /M12 I通用参数

回路数	5	端口 1	M12
端口 2	螺钉	外壳基本材料	PA
联接螺纹	M12	插针镀层	CuSnZn
防护等级	IP67		

分类

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		

插针分配方案



