数据信息页

# SAIL-VSB-180-1.5U(0.5)

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



魏德米勒可以提供阀塞作为连接线，其中带有 M8/M12 插头，且单侧开放。阀塞的状态用一个 LED 显示。每个阀塞都有一个保护电路。魏德米勒系列包括符合 DIN 和工业标准的 A、B 和 C 型阀塞。阀塞拧紧后可达到 IP 67 防护等级。出口方向也是一个决定性因素，因此魏德米勒提供不同出口方向的版本。

## 通用订货数据

| | |
|---|---|
| 版本 | 阀门电缆（预装配），电缆开放端 - 阀门插头, 结构 B 工业 (11 mm), 电缆长度: 1.5 m, PUR, 黑色 |
| 订货号 | 1845140150 |
| 类型 | SAIL-VSB-180-1.5U(0.5) |
| GTIN (EAN) | 4032248358281 |
| 数量 | 1 items |
| 交货状态 | 本产品即将停产。 |
| 最后下单日期 | 2027-02-28T00:00:00+01:00 |

# 数据信息页

## SAIL-VSB-180-1.5U(0.5)

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

### 审批

| | |
|---|---|
| MAMID 认证 | |
| ROHS | 一致 |

### 尺寸和重量

| | |
|---|---|
| 净重 | 65 g |

### 环保产品合规

| | |
|---|---|
| RoHS 合规状态 | 合规，无例外 |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

### 电缆技术参数

| | | | |
|---|---|---|---|
| 电缆长度 | 1.5 m | 护套颜色 | 黑色 |
| 适用于拖曳电缆 | 是 | 芯线横截面积 | 0.5 mm² |
| 带屏蔽 | 无 | 卤素 | 不 |
| 护套材料 | PUR | 静止时的温度范围 | -50...80 °C |
| 移动中的温度范围 | -25...80 °C | 回路数 | 3 |
| 外径 | 4.6 mm ± 0.2 mm | | |

### 基本技术信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| 编码 | 结构 B 工业 (11 mm) | 联接螺纹 | 其他 |
| 插针镀层 | 镀锡 | LED | 是 |
| 类型 | 电缆开放端 - 阀门插头 | 触点材料 | CuZn |
| 额定电压 | 24 V | 额定电流 | 4 A |
| 防护等级 | IP67, 拧入时 | 保护线路 | 抑制二极管 |
| 外壳温度范围 | -25...+80 °C | 拧紧力矩 | M3 安装螺钉: 0.4 Nm |

### 分类

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC001855 | ETIM 9.0 | EC001855 |
| ETIM 10.0 | EC001855 | ECLASS 14.0 | 27-06-03-12 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-12 | | |


# SAIL-VSB-180-1.5U(0.5)

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 图纸

### 尺寸图




### 接线图

