

SAIL-VSBD-180-15U(0,5)

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



魏德米勒可以提供阀塞作为连接线，其中带有 M8/M12 插头，且单侧开放。阀塞的状态用一个 LED 显示。每个阀塞都有一个保护电路。魏德米勒系列包括符合 DIN 和工业标准的 A、B 和 C 型阀塞。阀塞拧紧后可达到 IP 67 防护等级。出口方向也是一个决定性因素，因此魏德米勒提供不同出口方向的版本。

通用订货数据

版本	传感器-执行器电缆, 回路数: , 15 m, 电缆开放端 - 阀门插头, LED: 带屏蔽: 是
订货号	1845161500
类型	SAIL-VSBD-180-15U(0,5)
GTIN (EAN)	4050118446708
数量	1 items

SAIL-VSBD-180-15U(0,5)

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据**审批**

MAMID 认证



RoHS

一致

尺寸和重量

净重 433.84 g

环保产品合规

RoHS 合规状态 符合要求

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 4060c755-8d0b-4d43-bdb3-4ffabe9d7497

电缆技术参数

电缆长度	15 m	护套颜色	黑色
带屏蔽	是	护套材料	PUR
辐射交联	无	静止时的温度范围	-40...80 °C
移动中的温度范围	-25...80 °C	外径	4.6 mm ± 0.2 mm

基本技术信息

类型 电缆开放端 - 阀门插头 外壳温度范围 -25...+80 °C

分类

ETIM 8.0	EC001855	ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855	ECLASS 14.0	27-06-03-11
ECLASS 15.0	27-06-03-11		


SAIL-VSBD-180-15U(0,5)

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com

尺寸图



接线图

