


SAIL-VSBD-180-15U(0,5)

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



魏德米勒可以提供阀塞作为连接线，其中带有 M8/M12 插头，且单侧开放。阀塞的状态用一个 LED 显示。每个阀塞都有一个保护电路。魏德米勒系列包括符合 DIN 和工业标准的 A、B 和 C 型阀塞。阀塞拧紧后可达到 IP 67 防护等级。出口方向也是一个决定性因素，因此魏德米勒提供不同出口方向的版本。

通用订货数据

版本	传感器-执行器电缆, 回路数: , 15 m, 电缆开放端 - 阀门插头, LED:, 带屏蔽: 是
订货号	1845161500
类型	SAIL-VSBD-180-15U(0,5)
GTIN (EAN)	4050118446708
数量	1 items

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

净重

433.84 g

环保产品合规

RoHS 合规状态

符合要求

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

4060c755-8d0b-4d43-bdb3-4ffabe9d7497

电缆技术参数

电缆长度

15 m

护套颜色

黑色

带屏蔽

是

护套材料

PUR

辐照交联

无

静止时的温度范围

-40...80 °C

移动中的温度范围

-25...80 °C

外径

4.6 mm ± 0.2 mm

基本技术信息

类型

电缆开放端 - 阀门插头

外壳温度范围

-25...+80 °C

分类

ETIM 8.0

EC001855

ETIM 9.0

EC001855

ETIM 10.0

EC001855

ECLASS 14.0

27-06-03-11

ECLASS 15.0

27-06-03-11


SAIL-VSBD-180-15U(0,5)

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸

尺寸图



接线图

