

ZTA ZT2.5/ZA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

产品图片

测试适配器和测试插头用于接线端子和测试设备之间进行电气连接。通过这种方式，就可以建立有线电气接触，并且可以轻松进行测量。

通用订货数据

| | |
|------------|----------------------------|
| 版本 | 附件, 测试用适配器, 17.5 A |
| 订货号 | 1847600000 |
| 类型 | ZTA ZT2.5/ZA |
| GTIN (EAN) | 4032248412679 |
| 数量 | 25 items |

ZTA ZT2.5/ZA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据**审批**

| | |
|------|----|
| ROHS | 一致 |
|------|----|

尺寸和重量

| | | | |
|----|---------|---------|-------------|
| 深 | 50.5 mm | 深度 (英寸) | 1.9882 inch |
| 高度 | 20 mm | 高度 (英寸) | 0.7874 inch |
| 宽度 | 5.1 mm | 宽度 (英寸) | 0.2008 inch |
| 净重 | 5.6 g | | |

温度

| | | | |
|----------|----------------|----------|----------------|
| 存储温度 | -25 °C...55 °C | 环境温度 | -50 °C...75 °C |
| 最小持续工作温度 | -50 °C | 最大持续工作温度 | 120 °C |

环保产品合规

| | |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态 | 合规, 无例外 |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

其它技术参数

| | | | |
|-----|---|------|------|
| 带锁销 | 是 | 安装指导 | 直接安装 |
|-----|---|------|------|

可压接导线 (额定联接)

| | | | |
|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 连接方向 | 水平进线 | 最大拧紧力矩 | 0.3 Nm |
| 最小拧紧力矩 | 0.3 Nm | 剥线长度 | 10 mm |
| 联接类型 | 插拔联接 | 联接点数量 | 1 |
| 压接范围, 最大 | 1.5 mm ² | 压接范围, 最小 | 0.5 mm ² |
| 导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端 | 0.5 mm ² | 导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端 | 2.5 mm ² |
| 头 DIN 46228/4, 最小 | | 头 DIN 46228/1, 最大 | |
| 导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端 | 0.5 mm ² | 最大压接面积 软导线 | 1.5 mm ² |
| 头 DIN 46228/1, 最小 | | | |
| 最小多股导线接线截面积 | 0.5 mm ² | 接线截面积, 多股线, 最大 | 1.5 mm ² |
| 接线截面积, 多股线, 最小 | 0.5 mm ² | 导线连接截面积, 单股硬导线, 最大 | 1.5 mm ² |
| 导线连接截面积, 单股硬导线, 最小 | 0.5 mm ² | | |

大小

| | | | |
|----------------|---------|------------|---------|
| 间距 P (单位 : mm) | 5.10 mm | 高度, 与TS 35 | 50.5 mm |
|----------------|---------|------------|---------|

材料参数

| | | | |
|--------------|-------|------|----|
| 基础材料 | Wemid | 颜色编码 | 黑色 |
| 阻燃等级符合 UL 94 | V-0 | | |

系统特征值

| | | | |
|----|------|---------|---|
| 类型 | 用于端子 | 电位数量 | 1 |
| 层数 | 1 | 每层压接点数量 | 1 |

通用的

| | | | |
|-----|---|------|------|
| 回路数 | 1 | 安装指导 | 直接安装 |
|-----|---|------|------|

ZTA ZT2.5/ZA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据**额定数据**

| | | | |
|--------------------------|---------------------|----------------------|--------|
| 额定横截面 | 1.5 mm ² | 额定电压 | 250 V |
| 额定直流电压 | 250 V | 额定电流 | 17.5 A |
| 体积电阻率符合 IEC 60947-7-x 标准 | 1.83 mΩ | 功率损耗符合 IEC 60947-7-x | 0.56 W |

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002555 | ETIM 9.0 | EC002555 |
| ETIM 10.0 | EC002555 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-04 | | |