




插图类似

ET S7 DIN-A4 是不带粘胶的标签，可用于标记西门子公司的S300、S400 和 S7 模块。可以使用魏德米勒的 M-Print® Pro 软件实现定制的激光打印。

- 基本颜色是黄色，打印是黑色（方框）
- 可以轻松取下标签（不带粘胶）

通用订货数据

版本	LaserMark, 设备标识牌, 208 x 17.3 mm, Siemens, 黄色
订货号	1847650000
类型	ET S7-300-GE-A4-2
GTIN (EAN)	4032248366361
数量	10 items
交货状态	已取消
有效期	2024-05-30T00:00:00+02:00
替代产品	THM ET S7 300-2 GE

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	0.1 mm	深度 (英寸)	0.0039 inch
高度	208 mm	高度 (英寸)	8.189 inch
宽度	17.3 mm	宽度 (英寸)	0.6811 inch
净重	29.1 g		

温度

工作温度范围	-40...80 °C
--------	-------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用数据

材料颜色 (阻抗编码)	4	
每个弧形的数量	22	
打印工艺	激光打印	
宽度	17.3 mm	
阻燃等级符合 UL 94	HB	
最大工作温度	80 °C	
最小工作温度	-40 °C	
颜色编码	黄色	
卤素	是	
基础材料	乙烯胶片	
每个包装单元的标记号数量	220	
每个包装单元的标记号数量	供电形式	标签页
	每个包装单元的组合数量	10
	每种组合对应的标识牌数	22
认证符合 UL 969	无	
适用的打印机		
每种组合对应的标识牌数	1 Label sheet = 22 Device markers	
工作温度范围	-40...80 °C	
应用/制造商	Siemens	

设备标记号

卤素	是
----	---

分类

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

