

STB 36.8/IH/GE WTL6/1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

产品图片

测试适配器和测试插头用于接线端子和测试设备之间进行电气连接。通过这种方式，就可以建立有线电气接触，并且可以轻松进行测量。

通用订货数据

版本	插座 (端子) , 插孔深度: 11.1 mm, 深: 39.8 mm
订货号	1847760000
类型	STB 36.8/IH/GE WTL6/1
GTIN (EAN)	4032248379170
数量	50 items

STB 36.8/IH/GE WTL6/1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

RoHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	39.8 mm	深度 (英寸)	1.5669 inch
高度	36.8 mm	高度 (英寸)	1.4488 inch
宽度	6 mm	宽度 (英寸)	0.2362 inch
净重	1.19 g		

温度

环境温度	-5 °C...40 °C	最小持续工作温度	-50 °C
最大持续工作温度	100 °C		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	dce63e23-eea1-4eaa-9071-1c98fc8fa2ea

其它技术参数

固定类型	螺钉固定的	安装指导	直接安装
防爆版	不	安装方式	旋紧的

大小

插孔深度	11.1 mm	静差 TS 35	45.5 mm
------	---------	----------	---------

材料参数

基础材料	聚酰胺 66	颜色编码	黄色
阻燃等级符合 UL 94	V-2		

系统特征值

类型	用于端子
----	------

通用的

安装指导	直接安装	最大工作温度	100 °C
------	------	--------	--------

分类

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		