

STB 36.8/IH/BL WTL6/1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

产品图片



电流电压互感器接线
我们的测试分断接线端子采用弹片联接和螺钉联接技术，
让您通过安全精密的方式，为电流、电压和功率 创建所有
的重要转换电路。

通用订货数据

版本	插座（端子）, 插孔深度: 11.1 mm, 深: 39.8 mm
订货号	1847790000
类型	STB 36.8/IH/BL WTL6/1
GTIN (EAN)	4032248379149
数量	50 items

STB 36.8/IH/BL WTL6/1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	39.8 mm	深度 (英寸)	1.5669 inch
高度	36.8 mm	高度 (英寸)	1.4488 inch
宽度	6 mm	宽度 (英寸)	0.2362 inch
净重	4.86 g		

温度

环境温度	-5 °C...40 °C	最小持续工作温度	-50 °C
最大持续工作温度	100 °C		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	dce63e23-eea1-4eaa-9071-1c98fc8fa2ea

其它技术参数

固定类型	螺钉固定的	安装指导	直接安装
防爆版	不	安装方式	旋紧的

大小

插孔深度	11.1 mm	静差 TS 35	47 mm
------	---------	----------	-------

材料参数

基础材料	聚酰胺 66	颜色编码	蓝色
阻燃等级符合 UL 94	V-2		

系统特征值

类型	用于端子
----	------

通用的

安装指导	直接安装	最大工作温度	100 °C
------	------	--------	--------

分类

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		