

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





重载接插件由插芯和防护外壳组成。插芯是重载接插件的核心,负责提供电气功能。魏德米勒插芯由高品质绝缘材料制成,即使电压极高,空间狭窄,也可安全进行传输。我们的所有产品系列都只使用一种塑料,这种塑料列入 UL中,适用于轨道。这确保 RockStar® 接插件可以不受限制地用于全球各地。

通用订货数据

版本	HDC - 插芯, 插座, 500 V, 16 A, 回路数: 10, 螺钉联接, 安装尺寸: 4
订货号	<u>1848570000</u>
类型	DSTV HE BL10 S
GTIN (EAN)	4032248371686
数量	10 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS	一致
UL File Number Search	<u>UL 网站</u>
UR 证书号	E92202

尺寸和重量

净重 125.95 g

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规,有例外
RoHS 豁免(如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d0694b55-f1aa-4d24-a200-c532c6ffc384

通用参数

10	插拔次数 Ag	≥ 200
螺钉联接	安装尺寸	4
V-0	通道电阻	≤3 mΩ
	绝缘电阻	1010 Ω
PC 加强型玻璃纤维 (UL-认 证及管路鉴定)	绝缘材料组	Illa
经银质钝化处理的	主触点的最大拧紧扭矩	0.7 Nm
	污染等级	3
—————————————————————————————————————	主触点的最小拧紧扭矩	0.5 Nm
DSTV-HE		500 V
600 V AC/DC	额定冲击电压 (DIN EN 61984)	6 kV
16 A	不含卤素	false
	BG	4
	螺钉联接 V-0 米色 PC 加强型玻璃纤维 (UL-认证及管路鉴定) 经银质钝化处理的 插座 铜合金 DSTV-HE 600 V AC/DC 16 A	螺钉联接 安装尺寸 V-O 通道电阻 米色 绝缘电阻 PC 加强型玻璃纤维 (UL-认证及管路鉴定) 绝缘材料组 经银质钝化处理的 主触点的最大拧紧扭矩 插座 污染等级 铜合金 主触点的最小拧紧扭矩 DSTV-HE 额定电压 (DIN EN 61984) 600 V AC/DC 额定冲击电压 (DIN EN 61984) 16 A 不含卤素

接头数据 PE

PE 连接类型	螺钉联接	一字刀头尺寸(接地)	SD 0.8 x 4.0
PE联接 剥线长度	10 mm	 十字槽刀片尺寸	尺寸 PZ1
最大PE连接拧紧力矩	1.6 Nm	最小PE连接拧紧力矩	1.2 Nm
安装螺丝	M 4	 额定横截面	4 mm²
最小压接面积AWG (PE)	AWG 20		AWG 12

型号

螺丝刀大小 (螺钉接线)	SD 0.6 x 3.5	导线最大压接面积 AWG AWG 12
额定连接下的裸线长度	12 mm	联接类型
安装尺寸	4	通道电阻 ≤3 mΩ
压接螺钉	M 3	螺丝刀口尺寸 尺寸 PZO
导线最小压接面积 AWG	AWG 20	单股导线最大截面 4 mm ²
单股导线的最小压接面积	0.5 mm²	
导线连接截面积,多股细导线, 头 DIN 46228/4,最小	带管状端 0.5 mm²	最大压接面积 软导线 4 mm ²
最小多股导线接线截面积	0.5 mm ²	

数据信息页

DSTV HE BL10 S



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

ECLASS 15.0

最小压接面积	0.5 mm ²	表面处理	经银质钝化处理的
主触点的最大拧紧扭矩	0.7 Nm	 基础材料	铜合金
主触点的最小拧紧扭矩	0.5 Nm	BG	4
分类			
ETIM 6.0	EC002311	ETIM 7.0	EC002311
ETIM 8.0	EC002311	ETIM 9.0	EC002311
ETIM 10.0	EC002311	ECLASS 9.0	27-44-02-03
ECLASS 9.1	27-44-02-03	ECLASS 10.0	27-44-02-03
ECLASS 11.0	27-44-02-03	ECLASS 12.0	27-44-02-03
ECLASS 13.0	27-44-02-03	ECLASS 14.0	27-44-02-03

27-44-02-03




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸









Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

开槽螺丝刀



VDE 绝缘的一字螺丝刀, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, 符合 DIN 5264 标准, ISO 2380/1, SoftFinish 把手

通用订货数据

类型	SDIS 0.6X3.5X100	版本
订货号	9008390000	螺丝刀, 螺丝刀
GTIN (EAN)	4032248056354	
数量	1 ST	
类型	SDS 0.6X3.5X100	版本
订货号	9008330000	螺丝刀, 螺丝刀
GTIN (EAN)	4032248056286	
数量	1 ST	
类型	SDIS 0.8X4.0X100	版本
类型 订货号	SDIS 0.8X4.0X100 9008400000	版本 螺丝刀, 螺丝刀
订货号	9008400000	
订货号 GTIN (EAN)	9008400000 4032248056361	
订货号 GTIN (EAN) 数量	9008400000 4032248056361 1 ST	螺丝刀,螺丝刀
订货号 GTIN (EAN) 数量 类型	9008400000 4032248056361 1 ST SDS 0.8X4.0X100	螺丝刀, 螺丝刀版本

空白



MultiFit 是魏德米勒为其它厂商的接线端子提供的标记号。 与魏德米勒 Dekafix 一样,MultiFit 系列标记号也能提供标 准共FII

在第一次使用 MultiFit 时,建议您在接线端子上用样品标记号进行测试。

- 适合大多数厂商的接线端子。
- 提供标准打印的标记号
- 空白标记号,可采用 PrintJet CONNECT 或绘图打印机进行打印
- 可根据客户方的 CAE 数据或规范提供打印好的标记号
- 适用于所有用途的标记系统针对定制打印: 请根据您的标签技术规范,向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件,或使用 M-Print PRO 在线版(无需安装)。

通用订货数据

类型	MF 10/6 MC NE WS	版本
订货号	1677220000	MultiFit, 端子标记, 10 x 6 mm, 间距 P(单位:mm): 6.00 Phoenix,
GTIN (EAN)	4008190475529	Wieland, Legrand, Telemecanique, Entrelec, 白色
数量	600 ST	
类型	MF 12/5 MC NE WS	版本
订货号	<u>1677180000</u>	MultiFit, 端子标记, 12 x 5 mm, 间距 P(单位:mm): 5.00 Phoenix,
GTIN (EAN)	4008190470579	Wieland, Legrand, Telemecanique, Entrelec, WAGO, 白色
数量	600 ST	

编制日期 16.11.2025 08:42:47 MEZ