

SAISGI-P-4A-5.5/8-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

产品图片



缆线长度往往各异。魏德米勒因此提供可定制的各种直插式接头与电缆的总成。

反向插座和插头，用于客户定制的M8、M12、M16和7/8"联接，结实耐用，十分适合于机械工程。M12接插件提供5种联接系统的方式

IDC安装简单，导线可以直接伸入端子点，无需压接或剥线。接线紧固。

通用订货数据

版本	可现场安装的接插件, M12
订货号	1852740000
类型	SAISGI-P-4A-5.5/8-M12
GTIN (EAN)	4032248386864
数量	1 items

SAISGI-P-4A-5.5/8-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

直径 20.5 mm 净重 34 g

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

技术资料 可定制接插件

回路数	4	编码	A 编码
插针镀层	镀锡	LED	不
联接类型	刺穿绝缘层联接	外壳基本材料	CuZn
绝缘电阻	108 Ω	最大电缆直径	8 mm
最小电缆直径	5.5 mm	触点材料	铜合金
最大压接面积	0.75 mm ²	最小压接面积	0.34 mm ²
额定电压	50 V	额定电流	6 A
防护等级	IP67	插拔次数	≥ 50
污染等级	3	端头类型	公头
屏蔽连接	否	螺纹环材料	锌压铸
外壳温度范围	-25...+85 °C		

PB47 USB /M12 I通用参数

回路数	4	端口 1	M12
端口 2	IDC	物品描述	SAIS / B IDC (0.75)
阻燃等级符合 UL 94	V-0	外壳基本材料	CuZn
联接螺纹	M12	触点材料	铜合金
插针镀层	镀锡	最小多股导线接线截面积	0.34 mm ²
最大压接面积 软导线	0.75 mm ²	防护等级	IP67
插拔次数	≥ 50		

标准

连接器标准 IEC 61076-2-101

分类

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		

插针分配方案

