

## MF 10/5 CABUR MC NE WS


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



MultiFit 是魏德米勒为其它厂商的接线端子提供的标记号。与魏德米勒 Dekafix 一样，MultiFit 系列标记号也能提供标准打印。

在第一次使用 MultiFit 时，建议您在接线端子上用样品标记号进行测试。

- 适合大多数厂商的接线端子。
- 提供标准打印的标记号
- 空白标记号，可采用 PrintJet CONNECT 或绘图打印机进行打印
- 可根据客户方的 CAE 数据或规范提供打印好的标记号
- 适用于所有用途的标记系统针对定制打印：请根据您的标签技术规范，向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件，或使用 M-Print PRO 在线版（无需安装）。

## 通用订货数据

|            |                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------|
| 版本         | MultiFit, 端子标记, 10 x 5 mm, 间距 P (单位 : mm) : 5.00 Cabur, 白色 |
| 订货号        | <a href="#">1854510000</a>                                 |
| 类型         | MF 10/5 CABUR MC NE WS                                     |
| GTIN (EAN) | 4032248393718                                              |
| 数量         | 600 items                                                  |

## MF 10/5 CABUR MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

ROHS 一致

## 尺寸和重量

|    |        |         |             |
|----|--------|---------|-------------|
| 高度 | 10 mm  | 高度 (英寸) | 0.3937 inch |
| 宽度 | 5 mm   | 宽度 (英寸) | 0.1968 inch |
| 净重 | 0.18 g |         |             |

## 温度

工作温度范围 -40...100 °C

## 环保产品合规

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态  | 合规, 无例外                    |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |
| 产品碳足迹      | 从摇篮到大门 0.001 kg CO2 eq.    |

## 通用数据

|              |                                                                                             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 材料颜色 (阻抗编码)  | 9                                                                                           |
| 打印类型         | 空白                                                                                          |
| 宽度           | 5 mm                                                                                        |
| 阻燃等级符合 UL 94 | V-2                                                                                         |
| 最大工作温度       | 100 °C                                                                                      |
| 最小工作温度       | -40 °C                                                                                      |
| 颜色编码         | 白色                                                                                          |
| 卤素           | 不                                                                                           |
| 基础材料         | 聚酰胺 66                                                                                      |
| 打印标志         | 空白                                                                                          |
| 每个包装单元的标记号数量 | 供电形式 MultiCard                                                                              |
| 适用的打印机       | <a href="#">PRINTJET CONNECT</a> , <a href="#">MCP BASIC 2</a> , <a href="#">MCP PLUS 2</a> |
| 每种组合对应的标识牌数  | 1 MultiCard = Terminal marker                                                               |
| 工作温度范围       | -40...100 °C                                                                                |
| 应用/制造商       | Cabur                                                                                       |

## 连接器标记号

间距 P (单位 : mm) 5.00 mm

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000761    | ETIM 9.0    | EC000761    |
| ETIM 10.0   | EC000761    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-01 |             |             |

图纸



图纸

