FEKO ZRV2.5 0.5-1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







魏德米勒提供丰富的固定支架产品组合,可轻松处理和补充我们的产品。从各种工具到绝缘护套,再到各种螺钉, 魏德米勒提供的组件在各个方面都彼此相配,因此便于根据各自的标准和保护法规进行装配。

通用订货数据

版本	Z系列, 冷压插针, 4.15 mm, 银色, 直接安装
订货号	<u>1854760000</u>
类型	FEKO ZRV2.5 0.5-1
GTIN (EAN)	4032248401314
数量	5000 items
包装	分包包装

FEKO ZRV2.5 0.5-1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

ROHS	一致		
尺寸和重量			
v.	0.1	次序 /**-\\	0.100
菜	3.1 mm	深度 (英寸)	0.122 inch
高度	19.8 mm	高度 (英寸)	0.7795 inch
宽度	4.15 mm	宽度 (英寸)	0.1634 inch
争重	0.56 g		
温度			
字储温度	-25 °C55 °C	环境温度	-5 °C40 °C
工作温度	130 °C		
环保产品合规			
RoHS 合规状态	合规,有例外		
RoHS 豁免(如适用/已知)	6c		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
		8f5h 8a2dafa72002	
SCIP	c6099607-b1cd-4fc8	-o19B-oc7dela/2083	
其它技术参数			
安装指导	直接安装		
可压接导线 (额定联接)			
製线长度 製线长度	6 mm	联接类型	·····································
	状端 1 mm²	最大压接面积 软导线	1 mm²
材料参数	1		,
甘 7山 + ナッ ハ	C.,C.,	丰英从田	<i>4スと中と</i> 日 かし T田 かん
	CuSn	表面处理	经镀锡处理的
	tte	衣囬处理	经被物处理的
颜色编码		衣囬处理	经银物处理的
颜色编码 系统特征值	银色	<u></u> 衣闾义珪	经银物处理的
颜色编码 系统特征值 类型		大国义 <u>理</u>	经银物处理的
颜色编码 系统特征值 类型	银色	衣闾义瑾	经银物处理的
基础材料 颜色编码 系统特征值 类型 通用的 安装指导	银色	表面处理	经镀锡处理的
颜色编码系统特征值类型通用的安装指导	银色 弹片触点		
颜色编码系统特征值类型通用的安装指导额定数据	银色 弹片触点 直接安装	表面处理	经镀锡处理的
颜色编码系统特征值类型通用的安装指导额定数据额定横截面	银色 弹片触点 直接安装 2.5 mm²		
	银色 弹片触点 直接安装	表面处理	经镀锡处理的
颜色编码系统特征值类型通用的安装指导额定数据额定横截面功率损耗符合 IEC 60947-7-x	银色 弹片触点 直接安装 2.5 mm²	表面处理	经镀锡处理的
源色编码 系统特征值 类型 通用的 安装指导 预定数据	银色 弹片触点 直接安装 2.5 mm ² 0.77 W	表面处理 体积电阻率符合 IEC 60947-7-x 标准	经镀锡处理的 1.33 mΩ
	银色 弹片触点 直接安装 2.5 mm ² 0.77 W	表面处理 体积电阻率符合 IEC 60947-7-x 标准	经镀锡处理的 1.33 mΩ EC000796
颜色编码系统特征值类型通用的安装指导	银色 弹片触点 直接安装 2.5 mm ² 0.77 W	表面处理 体积电阻率符合 IEC 60947-7-x 标准	经镀锡处理的 1.33 mΩ

数据信息页

FEKO ZRV2.5 0.5-1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

ECLASS 11.0	27-44-02-04	ECLASS 12.0	27-44-02-04
ECLASS 13.0	27-44-02-04	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		