


**SAIE-M12S-5-0.5U-PG9**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



面板安装连接器用于传感器/执行器布线的设备侧联接。有 M12、M8 和 M5 几种规格。

**通用订货数据**

版本	内置插头, M12, 针式 直, 紧固螺纹: PG 9, 回路数: 5, 股线 / 电缆长度: 0.5 m, 前面板安装
订货号	<a href="#">1856120000</a>
类型	SAIE-M12S-5-0.5U-PG9
GTIN (EAN)	4032248398980
数量	1 items

## SAIE-M12S-5-0.5U-PG9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS

一致

UL File Number Search

[UL 网站](#)

证书号 (cULus)

E307231

## 尺寸和重量

净重

22 g

## 环保产品合规

RoHS 合规状态

合规, 有例外

RoHS 豁免 (如适用/已知)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

e8d8af70-4c85-4483-bc8c-9bc5b598e2a9

## 电缆技术参数

PE 功能

无

芯线横截面积

0.34 mm<sup>2</sup>

导线横截面 (打印/在线)

0.34 (4极与5极)/ 0.25 (8极)

股线 / 电缆长度

0.5 m

颜色编码

棕色, 白色, 蓝色, 黑色, 灰色

回路数

5

## 技术资料 可定制接插件

回路数

5

编码

A 编码

插针镀层

镀金的

外壳基本材料

黄铜材质, 经镀镍处理的

额定电压

60 V

防护等级

IP67, 拧入时

插拔次数

≥ 100

电缆接头

PG 9

额定电流

4 A (4 和 5 针) / 2 A (8 针)

外壳温度范围

-30...+90 °C

## 标准

连接器标准

IEC 61076-2-101

## 通用参数

回路数

5

编码

A 编码

联接螺纹

M12

插针镀层

镀金的

拧紧力矩

1 Nm

芯线横截面积

0.34 mm<sup>2</sup>

外壳基本材料

黄铜材质, 经镀镍处理的

安装方式

前面板安装

额定电压

60 V

防护等级

IP67, 拧入时

插拔次数

≥ 100

电缆接头

PG 9

基础材料

PVC

额定电压

250 V (4 针) / 60 V (5 针) / 30 V (8 针)

额定电流

4 A (4 和 5 针) / 2 A (8 针)

## SAIE-M12S-5-0.5U-PG9

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## 技术数据

www.weidmueller.com

导线横截面 (打印/在线)	0.34 (4极与5极)/ 0.25 (8极)		
端口 1	M12		
端口 2	Flying wires		
股线 / 电缆长度	0.5 m		
紧固螺纹	PG 9		
安装扭矩范围	2 Nm		
安装扭矩	最大	2 Nm	
外壳温度范围	-30...+90 °C		
导线外径	-		

### 分类

ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570	ECLASS 14.0	27-44-01-03
ECLASS 15.0	27-44-01-03		

接线图



插针分配方案



## SAIE-M12S-5-0.5U-PG9

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 附件

### 黄铜锁紧螺母，镀镍板



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

### 通用订货数据

类型	SKMU PG9-MS	版本	
订货号	<a href="#">1694080000</a>		
GTIN (EAN)	4008190872243		SKMU MS (黄铜防松螺母), 防松螺母, PG 9, 2.8 mm, 黄铜材质, 镀镍的
数量	100 ST		