
数据信息页

SAIE-M8B-3-0.5U-FP-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



面板安装联接器用于传感器/执行器布线的设备侧联接。有 M12、M8 和 M5 几种规格。

通用订货数据

版本	内置插头, M8 thread, 孔式 直, 紧固螺纹: M8, 回路数: 3, 股线 / 电缆长度: 0.5 m
订货号	1856130000
类型	SAIE-M8B-3-0.5U-FP-M8
GTIN (EAN)	4032248398997
数量	1 items

数据信息页

SAIE-M8B-3-0.5U-FP-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证	
ROHS	一致
UL File Number Search	UL 网站
证书号 (cULus)	E307231

尺寸和重量

净重	13 g

环保产品合规

RoHS 合规状态	符合要求
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	e8d8af70-4c85-4483-bc8c-9bc5b598e2a9

电缆技术参数

芯线横截面积	0.25 mm²	股线 / 电缆长度	0.5 m
颜色编码	棕色, 蓝色, 黑色	回路数	3

技术资料 可定制接插件

回路数	3	编码	无
插针镀层	镀金的	联接类型	插座
外壳基本材料	黄铜材质, 经镀镍处理的	额定电压	60 V
额定电流	4 A	防护等级	IP67, 拧入时
插拔次数	≥ 100	电缆接头	M 8
外壳温度范围	-30...+90 °C		

标准

连接器标准	IEC 61076-2-104

通用参数

回路数	3
编码	无
联接螺纹	M8 thread
插针镀层	镀金的
拧紧力矩	0.6 Nm
芯线横截面积	0.25 mm²
联接类型	插座
外壳基本材料	黄铜材质, 经镀镍处理的
额定电压	60 V
额定电流	4 A
防护等级	IP67, 拧入时
插拔次数	≥ 100
电缆接头	M 8
基础材料	PVC
额定电压	60 V (3-pole) / 30 V (4-pole)
端口1	M8
端口 2	Flying wires

数据信息页

SAIE-M8B-3-0.5U-FP-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

股线 / 电缆长度	0.5 m	
紧固螺纹	M8	
安装扭矩范围	1.5 Nm	
安装扭矩	最大	1.5 Nm
外壳温度范围	-30…+90 °C	
导线外径	-	

分类

ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570	ECLASS 14.0	27-44-01-03
ECLASS 15.0	27-44-01-03		


SAIE-M8B-3-0.5U-FP-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸

接线图



插针分配方案

