

**CBFP 43.5/10 BK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



将电缆或捆扎带捆绑到电气开关设备和机柜中。

**通用订货数据**

版本	电缆扎带, 10 x 10 mm, 塑料材质, 80 N
订货号	<a href="#">1859410000</a>
类型	CBFP 43.5/10 BK
GTIN (EAN)	4032248412297
数量	100 items

## 技术数据

www.weidmueller.com

## 审批

ROHS 一致

## 尺寸和重量

深	2 mm	深度 (英寸)	0.0787 inch
高度	10 mm	高度 (英寸)	0.3937 inch
宽度	10 mm	宽度 (英寸)	0.3937 inch
净重	1.91 g		

## 温度

工作温度范围 -40...100 °C

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 安装材料

最大电缆扎带宽度	9 mm	防紫外线	否
重新打开	无	类型	用于壁式安装
阻燃等级符合 UL 94	V-2	最大工作温度	100 °C
最小工作温度	-40 °C	卤素	不
基础材料	塑料材质	抗拉性	80 N
磅力抗拉强度	18 lbf	紧固孔直径	8 mm

## 分类

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

**Dimensional drawing**

