

## 产品图片



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

## 通用订货数据

版本	I系列, 附件, 端板, 隔板, 深褐, 4 mm
订货号	<a href="#">1859570000</a>
类型	IEPL
GTIN (EAN)	4032248465750
数量	25 items

## 技术数据

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

深	44.85 mm	深度 (英寸)	1.7657 inch
高度	105.9 mm	高度 (英寸)	4.1693 inch
宽度	4 mm	宽度 (英寸)	0.1575 inch
净重	6.72 g		

## 温度

最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	120 °C
----------	--------	----------	--------

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 其它技术参数

可卡装	是	固定类型	已制动的
安装指导	直接安装		

## 大小

静差 TS 35	53 mm
----------	-------

## 材料参数

基础材料	Wemid	颜色编码	深褐
阻燃等级符合 UL 94	V-0		

## 系统特征值

类型	隔板	安装导轨已装备	TS 35
----	----	---------	-------

## 通用的

安装指导	直接安装	安装导轨已装备	TS 35
------	------	---------	-------

## 分类

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		