

## Q WDU10-4 SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 产品图片



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

## 通用订货数据

版本	横联, 横联, 回路数: 2
订货号	<a href="#">1859610000</a>
类型	Q WDU10-4 SET
GTIN (EAN)	4032248413324
数量	10 items

## Q WDU10-4 SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

深	23.05 mm	深度 (英寸)	0.9075 inch
高度	6 mm	高度 (英寸)	0.2362 inch
宽度	13.9 mm	宽度 (英寸)	0.5472 inch
净重	6.9 g		

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 其它技术参数

固定类型	螺钉固定的	安装指导	直通 (套管), 直接安装
防爆版	不	安装方式	旋紧的

## 大小

间距 P (单位: mm)	7.00 mm
---------------	---------

## 材料参数

基础材料	CuSn	颜色编码	银灰色
------	------	------	-----

## 系统特征值

类型	横联
----	----

## 通用的

回路数	2	安装指导	直通 (套管), 直接安装
-----	---	------	---------------

## 额定数据

额定电压	0 V	额定电流	32 A
------	-----	------	------

## 分类

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		