


**SAIE-M12S-4-0.5U-PG9**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



面板安装连接器用于传感器/执行器布线的设备侧联接。有 M12、M8 和 M5 几种规格。

**通用订货数据**

版本	内置插头, M12, 针式 直, 紧固螺纹: PG 9, 回路数: 4, 股线 / 电缆长度: 0.5 m, 前面板安装
订货号	<a href="#">1861220000</a>
类型	SAIE-M12S-4-0.5U-PG9
GTIN (EAN)	40322484 19296
数量	1 items

## SAIE-M12S-4-0.5U-PG9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS

一致

UL File Number Search

[UL 网站](#)

证书号 (cULus)

E307231

## 尺寸和重量

净重 24 g

## 环保产品合规

RoHS 合规状态 符合要求

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

## 电缆技术参数

PE 功能	无	芯线横截面积	0.34 mm <sup>2</sup>
导线横截面 (打印/在线)	0.34 (4极与5极)/ 0.25 (8极)	股线 / 电缆长度	0.5 m
颜色编码	棕色, 白色, 蓝色, 黑色	回路数	4

## 技术资料 可定制接插件

回路数	4	编码	A 编码
插针镀层	镀金的	外壳基本材料	黄铜材质, 经镀镍处理的
额定电压	250 V	防护等级	IP67, 拧入时
插拔次数	≥ 100	电缆接头	PG 9
额定电流	4 A (4 和 5 针) / 2 A (8 针)	外壳温度范围	-30...+90 °C

## 标准

连接器标准 IEC 61076-2-101

## 通用参数

回路数	4
编码	A 编码
联接螺纹	M12
插针镀层	镀金的
拧紧力矩	1 Nm
芯线横截面积	0.34 mm <sup>2</sup>
外壳基本材料	黄铜材质, 经镀镍处理的
安装方式	前面板安装
额定电压	250 V
防护等级	IP67, 拧入时
插拔次数	≥ 100
电缆接头	PG 9
基础材料	PVC
额定电压	250 V (4 针) / 60 V (5 针) / 30 V (8 针)
额定电流	4 A (4 和 5 针) / 2 A (8 针)
导线横截面 (打印/在线)	0.34 (4极与5极)/ 0.25 (8极)

**SAIE-M12S-4-0.5U-PG9**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com


技术数据

端口 1	M12
端口 2	Flying wires
股线 / 电缆长度	0.5 m
紧固螺纹	PG 9
安装扭矩范围	2 Nm
安装扭矩	最大 2 Nm
外壳温度范围	-30...+90 °C
导线外径	-


分类

ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570	ECLASS 14.0	27-44-01-03
ECLASS 15.0	27-44-01-03		

接线图



插针分配方案



## SAIE-M12S-4-0.5U-PG9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 附件

## 黄铜锁紧螺母，镀镍板



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

## 通用订货数据

类型	SKMU PG9-MS	版本	
订货号	<a href="#">1694080000</a>	SKMU MS (黄铜防松螺母), 防松螺母, PG 9, 2.8 mm, 黄铜材质, 镀镍的	
GTIN (EAN)	4008190872243		
数量	100 ST		