

DAE M12 SS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

版本	DAE (通气元件), 呼吸阀, 直, M 12, 10 mm, IP66, IP68, IP69K, 不锈钢 1.4305 (303)
订货号	1868550000
类型	DAE M12 SS
GTIN (EAN)	4032248440405
数量	10 items

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

高度	11 mm	高度 (英寸)	0.4331 inch
长度	21.1 mm	长度 (英寸)	0.8307 inch
最小壁厚	0.5 mm	最大壁厚	10 mm
净重	15.2 g		

温度

工作温度 -40 °C...105 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用参数

空气流速	0.1 bar ΔP 压降下流量为 0.4 l/min, 1bar ΔP 压降下最大流量为 5.0 l/min	O 型圈	NBR
带 GWDR 的承托类型	IP66, IP68, IP69K	硅胶	无
进水点	> 1.5 bar	阻燃等级符合 UL 94	V-2
最大工作温度	105 °C	最小工作温度	-40 °C
螺距	1.5 mm	卤素	是
AF 尺寸 1	17 mm	防护等级	IP66, IP68 (1 m / 60 min), IP69K
电缆接头	公制的	基础材料	不锈钢 1.4305 (303)
螺纹 (外部)	M 12	螺纹长度	10 mm
内圈直径 D2	12.00 mm	支撑螺丝最大扭力	0.60 Nm
支撑螺丝最小扭力	0.40 Nm	安装指导	参见安装指南

分类

ETIM 8.0	EC000814	ETIM 9.0	EC000814
ETIM 10.0	EC000814	ECLASS 14.0	27-18-28-17
ECLASS 15.0	27-18-28-17		

