

DAE M12 SS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

版本	DAE (通气元件), 呼吸阀, 直, M 12, 10 mm, IP66, IP68, IP69K, 不锈钢1.4305 (303)
订货号	1868550000
类型	DAE M12 SS
GTIN (EAN)	4032248440405
数量	10 items

DAE M12 SS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据**审批**

RoHS	一致
------	----

尺寸和重量

高度	11 mm	高度 (英寸)	0.4331 inch
长度	21.1 mm	长度 (英寸)	0.8307 inch
最小壁厚	0.5 mm	最大壁厚	10 mm
净重	15.2 g		

温度

工作温度	-40 °C...105 °C
------	-----------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用参数

空气流速	0.1 bar ΔP 压降下流量为 0.4 l/min, 1bar ΔP 压降下 最大流量为 5.0 l/min	O型圈	NBR
带 GWDR 的承托类型	IP66, IP68, IP69K	硅胶	无
进水点	> 1.5 bar	阻燃等级符合 UL 94	V-2
最大工作温度	105 °C	最小工作温度	-40 °C
螺距	1.5 mm	卤素	是
AF 尺寸 1	17 mm	防护等级	IP66, IP68 (1 m / 60 min), IP69K
电缆接头	公制的	基础材料	不锈钢 1.4305 (303)
螺纹 (外部)	M 12	螺纹长度	10 mm
内圈直径 D2	12.00 mm	支撑螺丝最大扭力	0.60 Nm
支撑螺丝最小扭力	0.40 Nm	安装指导	参见安装指南

分类

ETIM 8.0	EC000814	ETIM 9.0	EC000814
ETIM 10.0	EC000814	ECLASS 14.0	27-18-28-17
ECLASS 15.0	27-18-28-17		

DAE M12 SS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com

