

**DAE M12 PA SHORT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

**通用订货数据**

版本	DAE (通气元件), 呼吸阀, 直. M 12, 6 mm, IP66, IP68, IP69K, 聚酰胺 6
订货号	<a href="#">1868560000</a>
类型	DAE M12 PA SHORT
GTIN (EAN)	4032248440412
数量	10 items

## DAE M12 PA SHORT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

ROHS 一致

## 尺寸和重量

高度	7.6 mm	高度 (英寸)	0.2992 inch
长度	13.4 mm	长度 (英寸)	0.5276 inch
最小壁厚	0.5 mm	最大壁厚	6 mm
净重	1.9 g		

## 温度

工作温度 -40 °C...105 °C

## 环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外  
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 通用参数

空气流速	0.8 l/min at 0.1 bar ΔP, up to 7.6 l/min at 1	O 型圈	NBR
带 GWDR 的承托类型	IP66, IP68, IP69K	硅胶	无
进水点	> 1.5 bar	阻燃等级符合 UL 94	V-2
最大工作温度	105 °C	最小工作温度	-40 °C
螺距	1.5 mm	卤素	不
AF 尺寸 1	17 mm	防护等级	IP66, IP68 (1 m / 60 min), IP69K
电缆接头	公制的	基础材料	聚酰胺 6
螺纹 (外部)	M 12	螺纹长度	6 mm
内圈直径 D2	12.00 mm	支撑螺丝最大扭矩	0.60 Nm
支撑螺丝最小扭力	0.40 Nm	安装指导	参见安装指南

## 分类

ETIM 8.0	EC000814	ETIM 9.0	EC000814
ETIM 10.0	EC000814	ECLASS 14.0	27-18-28-17
ECLASS 15.0	27-18-28-17		

**DAE M12 PA SHORT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

图纸

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

