# **DAE M12 PA LONG**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







除了适用于各种应用的电缆接头之外,产品组合还包括插 头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件,如锁紧螺母、密 封环、平垫圈和接地环。

#### 通用订货数据

版本	DAE (通气元件), 呼吸阀, 直, M 12, 10 mm, IP66, IP68, IP69K, 聚酰胺 6		
订货号	<u>1868570000</u>		
类型	DAE M12 PA LONG		
GTIN (EAN)	4032248440429		
数量	10 items		

# **DAE M12 PA LONG**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

审批				
ROHS	一 <b>致</b>			
尺寸和重量				
高度	7.6 mm	高度 (英寸)	0.2992 inch	
长度	17.4 mm	长度 (英寸)	0.685 inch	
最小壁厚	0.5 mm	最大壁厚	10 mm	
净重	1.7 g			
温度				
工作温度	-40 °C105 °C			
	-40 C105 C			
环保产品合规				
RoHS 合规状态	 合规,无例外			
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)			
通用参数			,	
空气流速	0.8 I/min at 0.1 bar ΔP, up	O 型圈	NBR	
	to 7.6 l/min at 1			
带 GWDR 的承托类型	IP66, IP68, IP69K	硅胶	无	
进水点	> 1.5 bar	阻燃等级符合 UL 94	V-2	
最大工作温度	105 °C	最小工作温度	-40 °C	
螺距	1.5 mm	卤素	不	
AF 尺寸 1	17 mm	防护等级	IP66, IP68 (1 m / 60 min), IP69K	
电缆接头	公制的	基础材料	聚酰胺 6	
螺纹 (外部)	M 12	螺纹长度	10 mm	
内圈直径 D2	12.00 mm	支撑螺丝最大扭力	0.60 Nm	
支撑螺丝最小扭力	0.40 Nm	安装指导	参见安装指南	
分类				
ETIM 6.0	EC000814	ETIM 7.0	EC000814	
ETIM 8.0	EC000814 EC000814	ETIM 9.0	EC000814 EC000814	
ETIM 10.0	EC000814	ECLASS 9.0	27-14-44-25	
ECLASS 9.1	27-14-44-90	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-14-44-25	
ECLASS 9.1	27-14-44-35	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-14-44-25	
ECLASS 11.0	27-14-44-25	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-18-28-17	
ECLASS 15.0	27-18-28-17	LOLAGO 14.0	Z1-10-Z0-11	
202.00 10.0	27-10-20-17			

目录日期/图纸 2

# 数据信息页

# **DAE M12 PA LONG**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸

