

DAE M12 PA LONG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

版本	DAE (通气元件), 呼吸阀, 直, M 12, 10 mm, IP66, IP68, IP69K, 聚酰胺 6
订货号	1868570000
类型	DAE M12 PA LONG
GTIN (EAN)	4032248440429
数量	10 items

DAE M12 PA LONG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技术数据

www.weidmueller.com

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

高度	7.6 mm	高度 (英寸)	0.2992 inch
长度	17.4 mm	长度 (英寸)	0.685 inch
最小壁厚	0.5 mm	最大壁厚	10 mm
净重	1.7 g		

温度

工作温度 -40 °C...105 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用参数

空气流速	0.8 l/min at 0.1 bar ΔP, up to 7.6 l/min at 1	O型圈	NBR
带 GWDR 的承托类型	IP66, IP68, IP69K	硅胶	无
进水点	> 1.5 bar	阻燃等级符合 UL 94	V-2
最大工作温度	105 °C	最小工作温度	-40 °C
螺距	1.5 mm	卤素	不
AF 尺寸 1	17 mm	防护等级	IP66, IP68 (1 m / 60 min), IP69K
电缆接头	公制的	基础材料	聚酰胺 6
螺纹 (外部)	M 12	螺纹长度	10 mm
内圈直径 D2	12.00 mm	支撑螺丝最大扭力	0.60 Nm
支撑螺丝最小扭力	0.40 Nm	安装指导	参见安装指南

分类

ETIM 8.0	EC000814	ETIM 9.0	EC000814
ETIM 10.0	EC000814	ECLASS 14.0	27-18-28-17
ECLASS 15.0	27-18-28-17		

DAE M12 PA LONG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com

