


SMSE WF10/2XM6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

产品图片



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

通用订货数据

版本	插销型螺钉端子, 汇流排, 回路数:
订货号	1868880000
类型	SMSE WF10/2XM6
GTIN (EAN)	4032248499755
数量	10 items

SMSE WF10/2XM6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	28.5 mm	深度 (英寸)	1.122 inch
高度	48 mm	高度 (英寸)	1.8898 inch
宽度	30 mm	宽度 (英寸)	1.1811 inch
净重	77.7 g		

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
------	----------------	------	---------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	0b4175f8-aa16-44b6-bff0-e8333344a12b

其它技术参数

安装指导	直接安装
------	------

材料参数

基础材料	青铜材质	表面处理	经镀锡处理的
颜色编码	银灰色		

通用的

安装指导	直接安装	表面处理	经镀锡处理的
------	------	------	--------

分类

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-14-11-92
ECLASS 15.0	27-14-11-92		

SMSE WF10/2XM6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com

