#### **SMSE WF10/2XM6**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### 产品图片







附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损,仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

#### 通用订货数据

版本	插销型螺钉端子, 汇流排, 回路数:
订货号	<u>1868880000</u>
类型	SMSE WF10/2XM6
GTIN (EAN)	4032248499755
数量	10 items

### **SMSE WF10/2XM6**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

审批					
ROHS	一致				
尺寸和重量					
深	28.5 mm	深度 (英寸)	1.122 inch		
<u>/^</u>	48 mm	 高度 (英寸)	1.8898 inch		
<sub>同伎</sub>	30 mm	<u> </u>	1.1811 inch		
<u> </u>	77.7 g	<u> </u>	1.1011		
· 温度			<del></del>		
存储温度	-25 °C55 °C	环境温度	-5 °C40 °C		
环保产品合规					
RoHS 合规状态	合规,有例外				
RoHS 豁免(如适用/已知)	ロが, 行けが 6c				
REACH SVHC	Lead 7439-92-1				
SCIP	Ob4175f8-aa16-44b6-bff0-e8333344a12b				
	0.5117010 4410 1110	200000000000000000000000000000000000000			
其它技术参数	<u> </u>		<u> </u>		
安装指导	直接安装				
材料参数					
基础材料	青铜材质	表面处理	经镀锡处理的		
颜色编码	银灰色	人名人名	工		
 通用的	,,,,,,		1		
安装指导	直接安装	表面处理	经镀锡处理的		
分类					
	<b>5</b> 0000010		<b>5</b> 0000010		
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848		
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848		
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92		
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92		
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92		
ECLASS 13.0 ECLASS 15.0	27-14-11-92 27-14-11-92	ECLASS 14.0	27-14-11-92		
ELIASS 16 ()					

目录日期/图纸 2

## 数据信息页

### **SMSE WF10/2XM6**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸

