

SAIE-M5B-4-0.2U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



面板安装连接器用于传感器/执行器布线的设备侧联接。有 M12、M8 和 M5 几种规格。

通用订货数据

| | |
|------------|--|
| 版本 | 内置插头, M5, 孔式 直, 紧固螺纹: , 回路数: 4, 股线 / 电缆长度: 0.2 m |
| 订货号 | 1873040000 |
| 类型 | SAIE-M5B-4-0.2U |
| GTIN (EAN) | 4032248478286 |
| 数量 | 1 items |

SAIE-M5B-4-0.2U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

| | |
|------|----|
| ROHS | 一致 |
|------|----|

尺寸和重量

| | |
|----|--------|
| 净重 | 3.56 g |
|----|--------|

环保产品合规

| | |
|------------|--------------------------------------|
| RoHS 合规状态 | 符合要求 |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4 |

电缆技术参数

| | | | |
|--------|----------------------|-----------|-------|
| 芯线横截面积 | 0.14 mm ² | 股线 / 电缆长度 | 0.2 m |
| 颜色编码 | 棕色, 白色, 蓝色, 黑色 | 回路数 | 4 |

技术资料 可定制接插件

| | | | |
|------|-----------|--------|--------------|
| 回路数 | 4 | 插针镀层 | 镀金的 |
| 联接类型 | 插座 | 外壳基本材料 | 黄铜材质, 经镀镍处理的 |
| 额定电压 | 60 V | 额定电流 | 1 A |
| 防护等级 | IP67, 拧入时 | 插拔次数 | ≥ 500 |
| 电缆接头 | M 5 | 外壳温度范围 | -25...+80 °C |


通用参数

| | | | |
|--------|--------------|-----------|----------------------|
| 回路数 | 4 | 联接螺纹 | M5 |
| 插针镀层 | 镀金的 | 芯线横截面积 | 0.14 mm ² |
| 联接类型 | 插座 | 外壳基本材料 | 黄铜材质, 经镀镍处理的 |
| 额定电压 | 60 V | 额定电流 | 1 A |
| 防护等级 | IP67, 拧入时 | 插拔次数 | ≥ 500 |
| 电缆接头 | M 5 | 基础材料 | PVC |
| 额定电压 | 60 V | 端口 1 | M5 |
| 端口 2 | Flying wires | 股线 / 电缆长度 | 0.2 m |
| 外壳温度范围 | -25...+80 °C | 导线外径 | - |

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC003570 | ETIM 9.0 | EC003570 |
| ETIM 10.0 | EC003570 | ECLASS 14.0 | 27-44-01-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-01-03 | | |

接线图



插针分配方案

