

SAIB-VSA-3P/250/9-OB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

与插图相似



缆线长度往往各异。魏德米勒因此提供可定制的多种直插式接头与电缆的总成。

可定制的阀插头常用于特种工程机械。这种插头联接电磁阀。我们提供所有标准设计型号的阀插头。范围包括DIN标准的A型、工业B型、B型、工业C型和C型。我们提供不带电缆的3回路和4回路阀插头。阀插头附带一个平垫片，拧紧时提供IP65防护。

通用订货数据

版本	阀门插拔式连接器（现场装配），回路数: 3, 结构 A (18 mm), 无布线, 250 V, 0.34...1.5 mm ²
订货号	1873070000
类型	SAIB-VSA-3P/250/9-OB
GTIN (EAN)	4032248495344
数量	1 items

SAIB-VSA-3P/250/9-OB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据**审批**

MAMID 认证



RoHS

一致

尺寸和重量

净重 22.79 g

环保产品合规

RoHS 合规状态 符合要求

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

技术资料 可定制接插件

回路数	3
插针镀层	Ni
联接类型	螺钉联接
绝缘电阻	1010 Ω
最小电缆直径	6 mm
最大压接面积	1.5 mm ²
额定电压	250 V
防护等级	IP65
污染等级	3
屏蔽连接	否
外壳温度范围	-30...+100 °C
连接点截面积, 最小值	0.34 mm ²

编码	结构 A (18 mm)
LED	不
外壳基本材料	PA 6 GF
最大电缆直径	8 mm
触点材料	CuSn
最小压接面积	0.34 mm ²
额定电流	10 A
插拔次数	≥ 50
电缆接头	PG 9
保护线路	无布线
连接点截面积, 最大值	1.5 mm ²

分类

ETIM 8.0	EC003623
ETIM 10.0	EC003623
ECLASS 15.0	27-44-01-05

ETIM 9.0	EC003623
ECLASS 14.0	27-44-01-05


SAIB-VSA-3P/250/9-OB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com

尺寸图



插针分配方案

