

SAIB-VSA-4P/250/9-OB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

与插图相似



缆线长度往往各异。魏德米勒因此提供可定制的各种直插式接头与电缆的总成。

可定制的阀插头常用于特种工程机械。这种插头联接电磁阀。我们提供所有标准设计型号的阀插头。范围包括DIN标准的A型、工业B型、B型、工业C型和C型。我们提供不带电缆的3回路和4回路阀插头。阀插头附带一个平垫片，拧紧时提供IP65防护。

通用订货数据

版本	阀门插拔式连接器（现场装配），回路数: 4, 结构 A (18 mm), 无布线, 250 V, 0.34... 1.5 mm ²
订货号	1873080000
类型	SAIB-VSA-4P/250/9-OB
GTIN (EAN)	403224849535 1
数量	1 items

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

净重

23.55 g

环保产品合规

RoHS 合规状态

合规, 有例外

RoHS 豁免 (如适用/已知)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

技术资料 可定制接插件


回路数	4	编码	结构 A (18 mm)
插针镀层	Ni	LED	不
联接类型	螺钉联接	外壳基本材料	PA 6 GF
绝缘电阻	1010 Ω	最大电缆直径	8 mm
最小电缆直径	6 mm	触点材料	CuSn
最大压接面积	1.5 mm ²	最小压接面积	0.34 mm ²
额定电压	250 V	额定电流	10 A
防护等级	IP65	插拔次数	≥ 50
污染等级	3	电缆接头	PG 9
屏蔽连接	否	保护线路	无布线
外壳温度范围	-30...+100 °C	连接点截面积, 最大值	1.5 mm ²
连接点截面积, 最小值	0.34 mm ²		

分类

ETIM 8.0	EC003623	ETIM 9.0	EC003623
ETIM 10.0	EC003623	ECLASS 14.0	27-44-01-05
ECLASS 15.0	27-44-01-05		

图纸

尺寸图



插针分配方案

