

SAIB-VSA-3P/250/11-OB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



缆线长度往往各异。魏德米勒因此提供可定制的各种直插式接头与电缆的总成。

可定制的阀插头常用于特种工程机械。这种插头联接电磁阀。我们提供所有标准设计型号的阀插头。范围包括DIN标准的A型、工业B型、B型、工业C型和C型。我们提供不带电缆的3回路和4回路阀插头。阀插头附带一个平垫片，拧紧时提供IP65防护。

通用订货数据

| | |
|------------|--|
| 版本 | 阀门插拔式连接器 (现场装配), 回路数: 3, 结构 A (18 mm), 无布线, 250 V, 0.34... 1.5 mm ² |
| 订货号 | 1873090000 |
| 类型 | SAIB-VSA-3P/250/11-OB |
| GTIN (EAN) | 4032248495368 |
| 数量 | 1 items |

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

净重

24.5 g

环保产品合规

RoHS 合规状态

合规, 有例外

RoHS 豁免 (如适用/已知)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

技术资料 可定制接插件


| | | | |
|-------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 回路数 | 3 | 编码 | 结构 A (18 mm) |
| 插针镀层 | Ni | LED | 不 |
| 联接类型 | 螺钉联接 | 外壳基本材料 | PA 6 GF |
| 绝缘电阻 | 1010 Ω | 最大电缆直径 | 10 mm |
| 最小电缆直径 | 8 mm | 触点材料 | CuSn |
| 最大压接面积 | 1.5 mm ² | 最小压接面积 | 0.34 mm ² |
| 额定电压 | 250 V | 额定电流 | 10 A |
| 防护等级 | IP65 | 插拔次数 | ≥ 50 |
| 污染等级 | 3 | 电缆接头 | PG 11 |
| 屏蔽连接 | 否 | 保护线路 | 无布线 |
| 外壳温度范围 | -30...+100 °C | 连接点截面积, 最大值 | 1.5 mm ² |
| 连接点截面积, 最小值 | 0.34 mm ² | | |

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC003623 | ETIM 9.0 | EC003623 |
| ETIM 10.0 | EC003623 | ECLASS 14.0 | 27-44-01-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-01-05 | | |

图纸

尺寸图



插针分配方案

