

SAIB-VSA-4P/230/9-H/OB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

与插图相似



缆线长度往往各异。魏德米勒因此提供可定制的多直插式接头与电缆的总成。  
可定制的阀插头常用于特种工程机械。这种插头联接电磁阀。我们提供所有标准设计型号的阀插头。范围包括DIN标准的A型、工业B型、B型、工业C型和C型。我们提供不带电缆的3回路和4回路阀插头。阀插头附带一个平垫片，拧紧时提供IP65防护。

通用订货数据

|            |                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| 版本         | 阀门插拔式连接器（现场装配），回路数: 4, 结构 A (18 mm), 无布线, 230 V, 0.34...1.5 mm² |
| 订货号        | <a href="#">1873140000</a>                                      |
| 类型         | SAIB-VSA-4P/230/9-H/OB                                          |
| GTIN (EAN) | 4032248492510                                                   |
| 数量         | 1 items                                                         |
| 交货状态       | 本产品即将停产。                                                        |
| 最后下单日期     | 2027-02-28T00:00:00+01:00                                       |

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS 一致

## 尺寸和重量

净重 29 g

## 环保产品合规

RoHS 合规状态 合规，无例外  
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)


## 技术资料 可定制接插件

|             |                      |             |                      |
|-------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 回路数         | 4                    | 编码          | 结构 A (18 mm)         |
| 插针镀层        | CuSn                 | LED         | 不                    |
| 联接类型        | 螺钉联接                 | 外壳基本材料      | PA 6 GF              |
| 绝缘电阻        | 108 $\Omega$         | 最大电缆直径      | 7 mm                 |
| 最小电缆直径      | 4.5 mm               | 触点材料        | CuZn                 |
| 最大压接面积      | 1.5 mm <sup>2</sup>  | 最小压接面积      | 0.34 mm <sup>2</sup> |
| 额定电压        | 230 V                | 额定电流        | 10 A                 |
| 防护等级        | IP65, IP67, 拧入时      | 插拔次数        | $\leq 50$            |
| 污染等级        | 3                    | 电缆接头        | PG 9                 |
| 屏蔽连接        | 否                    | 保护线路        | 无布线                  |
| 外壳温度范围      | -30...+90 °C         | 连接点截面积, 最大值 | 1.5 mm <sup>2</sup>  |
| 连接点截面积, 最小值 | 0.34 mm <sup>2</sup> |             |                      |

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC003623    | ETIM 9.0    | EC003623    |
| ETIM 10.0   | EC003623    | ECLASS 14.0 | 27-44-01-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-01-05 |             |             |

## 尺寸图



### 插针分配方案

