

**SAIB-VSA-3P/230/11-H/OB**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



缆线长度往往各异。魏德米勒因此提供可定制的多种直插式接头与电缆的总成。

可定制的阀插头常用于特种工程机械。这种插头联接电磁阀。我们提供所有标准设计型号的阀插头。范围包括DIN标准的A型、工业B型、B型、工业C型和C型。我们提供不带电缆的3回路和4回路阀插头。阀插头附带一个平垫片，拧紧时提供IP65防护。

**通用订货数据**

版本	阀门插拔式连接器（现场装配），回路数: 3, 结构 A (18 mm), 无布线, 230 V, 0.34...1.5 mm <sup>2</sup>
订货号	<a href="#">1873150000</a>
类型	SAIB-VSA-3P/230/11-H/OB
GTIN (EAN)	4032248492527
数量	1 items

**SAIB-VSA-3P/230/11-H/OB**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技术数据****审批**

MAMID 认证



RoHS

一致

**尺寸和重量**

净重

28 g

**环保产品合规**

RoHS 合规状态

合规, 无例外

REACH SVHC

不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

**技术资料 可定制接插件**

回路数	3	编码	结构 A (18 mm)
插针镀层	CuSn	LED	不
联接类型	螺钉联接	外壳基本材料	PA 6 GF
绝缘电阻	108 Ω	最大电缆直径	9 mm
最小电缆直径	6 mm	触点材料	CuZn
最大压接面积	1.5 mm <sup>2</sup>	最小压接面积	0.34 mm <sup>2</sup>
额定电压	230 V	额定电流	10 A
防护等级	IP65, IP67, 拧入时	插拔次数	≤ 50
污染等级	3	电缆接头	PG 11
屏蔽连接	否	保护线路	无布线
外壳温度范围	-30...+90 °C	连接点截面积, 最大值	1.5 mm <sup>2</sup>
连接点截面积, 最小值	0.34 mm <sup>2</sup>		

**分类**

ETIM 8.0	EC003623	ETIM 9.0	EC003623
ETIM 10.0	EC003623	ECLASS 14.0	27-44-01-05
ECLASS 15.0	27-44-01-05		


**SAIB-VSA-3P/230/11-H/OB**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

图纸

尺寸图



插针分配方案

