

## CLI C 3-15 SDR SG

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



CLI C 导线标记号安装于还未联接的导线上。有四种尺寸，导线截面积为 0.5 mm<sup>2</sup> 至最大 70 mm<sup>2</sup>。标记号已预先印好，可即使用。每个标记号可以组合进行标识。

- 闭口标记号，用于未联接的导线，安全可靠。
- 特殊的弹性外形设计，用途广泛
- 安装简单，快速
- 相应配件可以简化标记工作
- 高质量的字体打印
- 字体清晰易读

## 通用订货数据

|            |                                                    |
|------------|----------------------------------------------------|
| 版本         | CableLine, 导线及电缆标记号, 8 - 16 mm, 15 x 11 mm, 根据客户需求 |
| 订货号        | <a href="#">1873430000</a>                         |
| 类型         | CLI C 3-15 SDR SG                                  |
| GTIN (EAN) | 4032248457557                                      |
| 数量         | 100 items                                          |

## 技术数据

## 审批

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 一致 |
|------|----|

## 尺寸和重量

|    |        |         |             |
|----|--------|---------|-------------|
| 深  | 17 mm  | 深度 (英寸) | 0.6693 inch |
| 高度 | 15 mm  | 高度 (英寸) | 0.5906 inch |
| 宽度 | 11 mm  | 宽度 (英寸) | 0.4331 inch |
| 净重 | 1.21 g |         |             |

## 温度

|        |             |
|--------|-------------|
| 工作温度范围 | -30...60 °C |
|--------|-------------|

## 环保产品合规

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态  | 合规, 无例外                    |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

## 通用数据

|        |             |              |             |
|--------|-------------|--------------|-------------|
| 打印方向   | 水平          | 打印类型         | 客户定制        |
| 打印工艺   | 喷墨          | 类型           | 圈           |
| 宽度     | 11 mm       | 阻燃等级符合 UL 94 | V-0         |
| 最大工作温度 | 60 °C       | 最小工作温度       | -30 °C      |
| 颜色编码   | 根据客户需求      | 卤素           | 是           |
| 基础材料   | PVC, 软的, 无铜 | 打印颜色         | 黑色          |
| 打印标志   | 客户定制        | 工作温度范围       | -30...60 °C |
| 表面印刷   | 定制标记号       |              |             |

## 导线和电缆标记号

|        |                         |        |                    |
|--------|-------------------------|--------|--------------------|
| 卤素     | 是                       | 最大压接面积 | 70 mm <sup>2</sup> |
| 最小压接面积 | 16 mm <sup>2</sup>      | 最大电缆外径 | 16 mm              |
| 最小电缆外径 | 8 mm                    | 导线外径   | 8 - 16 mm          |
| 导线压接面积 | 16 - 70 mm <sup>2</sup> |        |                    |

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |



插图类似