

**TM 206/30 V0****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



插图类似

TM 标记套适合所有用途。TM 标记套的应用非常广泛：从细线到大外径电缆。这种外套确保内部插入的标记号可以免受外部影响，得到最佳保护。TM 标记套的安装非常灵活。

- 为内部插入的标记号提供最佳保护
- 适合多种应用场合的电缆和导线
- 适合所有截面积的导线
- TMX 30 可采用电缆扎带固定（宽度 4.6mm）

**通用订货数据**

|            |   |
|------------|---|
| 版本         | TM, 套筒 x 18 mm, PVC, 颜色编码: 透明, 导线外径: 14 - 22 mm |
| 订货号        | <a href="#">1874800000</a>                      |
| 类型         | TM 206/30 V0                                    |
| GTIN (EAN) | 4032248464579                                   |
| 数量         | 100 items                                       |

## 技术数据

www.weidmueller.com

## 审批

ROHS 一致

## 尺寸和重量

|    |        |         |             |
|----|--------|---------|-------------|
| 高度 | 30 mm  | 高度 (英寸) | 1.1811 inch |
| 宽度 | 18 mm  | 宽度 (英寸) | 0.7087 inch |
| 净重 | 2.89 g |         |             |

## 温度

工作温度范围 -40...80 °C

## 环保产品合规

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态  | 合规, 无例外                    |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

## 通用数据

|              |             |         |          |
|--------------|-------------|---------|----------|
| 打印类型         | 空白          | 宽度      | 18 mm    |
| 阻燃等级符合 UL 94 | V-0         | 最大工作温度  | 80 °C    |
| 最小工作温度       | -40 °C      | 颜色编码    | 透明       |
| 基础材料         | PVC         | 推荐使用的工业 | 交通, 机械制造 |
| 工作温度范围       | -40...80 °C |         |          |

## 导线和电缆标记号

|        |                     |        |                          |
|--------|---------------------|--------|--------------------------|
| 最大压接面积 | 120 mm <sup>2</sup> | 最小压接面积 | 35 mm <sup>2</sup>       |
| 最大电缆外径 | 22 mm               | 最小电缆外径 | 14 mm                    |
| 导线外径   | 14 - 22 mm          | 导线压接面积 | 35 - 120 mm <sup>2</sup> |

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |

## 附件

## 空白



TM-I 在交通轨道行业中得到广泛认可和应用。有各种不同长度可供选择。由于其凸出的标记号字段，每个标记号都容易拆分，安装简便。可以与标记套和标签一起使用。由于其特殊的规格，每个标记号都容易拆分，安装简便。它们能与市场上供货的许多标记套一起使用。采用 MultiCard 格式，可以用 PrintJet CONNECT、绘图打印机或 STI 标记笔做标记。

- 由于其凸出的标记号字段，每个标记号都容易拆分，安装简便。
  - 在交通轨道行业中得到广泛认可和应用。
  - 可以与标记套和标签一起使用。
  - 不适合与 P-Ink 或 STI 标记笔及 CLI T 标记套一起使用。
- 针对定制打印：请根据您的标签技术规范，向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件，或使用 M-Print PRO 在线版（无需安装）。

## 通用订货数据

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 类型         | TM-I 30 MC NE BL           | 版本                                       |
| 订货号        | <a href="#">1876400000</a> | TM-I, 插入式标记号, 1.3 - 35 mm, 30 x 4 mm, 蓝色 |
| GTIN (EAN) | 4032248466467              |  |
| 数量         | 300 ST                     |  |
| 类型         | TM-I 30 MC NE GE           | 版本                                       |
| 订货号        | <a href="#">1876370000</a> | TM-I, 插入式标记号, 1.3 - 35 mm, 30 x 4 mm, 黄色 |
| GTIN (EAN) | 4032248466443              |  |
| 数量         | 300 ST                     |  |
| 类型         | TM-I 30 MC NE GN           | 版本                                       |
| 订货号        | <a href="#">1365610000</a> | TM-I, 插入式标记号, 1.7 - 79 mm, 30 x 4 mm, 绿色 |
| GTIN (EAN) | 4050118171907              |  |
| 数量         | 300 ST                     |  |
| 类型         | TM-I 30 MC NE RT           | 版本                                       |
| 订货号        | <a href="#">1876380000</a> | TM-I, 插入式标记号, 1.3 - 35 mm, 30 x 4 mm, 红色 |
| GTIN (EAN) | 4032248466474              |  |
| 数量         | 300 ST                     |  |
| 类型         | TM-I 30 MC NE WS           | 版本                                       |
| 订货号        | <a href="#">1876390000</a> | TM-I, 插入式标记号, 1.3 - 35 mm, 30 x 4 mm, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4032248466450              |  |
| 数量         | 300 ST                     |  |