


CC 15/49 MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



ClipCard 标记号用于标记电气安装设备和开关设备等，可替代雕版方案。采用 MultiCard 格式，可以用 PrintJet CONNECT 或绘图打印机进行打印。

- PrintJet 打印机能持久打印，可替代雕版方案
- 万用固定
- 座（螺钉固定或用电缆扎带固定）
- 固定轨（自粘或螺钉固定）
- 背带粘胶的标记号针对定制打印：请根据您的标签技术规范，向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件，或使用 M-Print PRO 在线版（无需安装）。

通用订货数据

| | |
|------------|--|
| 版本 | ClipCard, 设备标识牌, 15 x 49 mm, 支架 CC-H 15/49, 根据客户需求 |
| 订货号 | 1877200000 |
| 类型 | CC 15/49 MC SDR |
| GTIN (EAN) | 4032248467761 |
| 数量 | 8 items |

CC 15/49 MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

| | |
|------|----|
| RoHS | 一致 |
|------|----|

尺寸和重量

| | | | |
|----|--------|---------|-------------|
| 深 | 1.2 mm | 深度 (英寸) | 0.0472 inch |
| 高度 | 15 mm | 高度 (英寸) | 0.5906 inch |
| 宽度 | 49 mm | 宽度 (英寸) | 1.9291 inch |
| 净重 | 2.25 g | | |

温度

| | |
|--------|--------------|
| 工作温度范围 | -40...100 °C |
|--------|--------------|

环保产品合规

| | |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态 | 合规, 无例外 |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |
| 产品碳足迹 | 从摇篮到大门 0.021 kg CO2 eq. |

通用数据

| | |
|--------------|---|
| 打印工艺 | MC-激光 |
| 类型 | 插拔式 |
| 宽度 | 49 mm |
| 阻燃等级符合 UL 94 | V-2 |
| 最大工作温度 | 100 °C |
| 最小工作温度 | -40 °C |
| 颜色编码 | 根据客户需求 |
| 卤素 | 不 |
| 基础材料 | 聚酰胺 66 |
| 打印颜色 | 黑色 |
| 打印标志 | 需要 M-Print PRO 文件 |
| 每个包装单元的标记号数量 | 供电形式 MultiCard |
| 适用的打印机 | PRINTJET CONNECT , MCP BASIC 2 , MCP PLUS 2 |
| 每种组合对应的标识牌数 | 1 MultiCard = Device markers |
| 工作温度范围 | -40...100 °C |
| 应用/制造商 | 支架 CC-H 15/49 |

设备标记号

| | |
|----|---|
| 卤素 | 不 |
|----|---|

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |

CC 15/49 MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com



CC 15/49 MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

附件



通用订货数据

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 类型 | CC-H 15/49 | 版本 |
| 订货号 | 1790420000 | ClipCard, 附件, 15 x 49 mm, 黑色 |
| GTIN (EAN) | 4032248215218 | |
| 数量 | 25 ST | |
| 类型 | CC-RAIL 1000 | 版本 |
| 订货号 | 1790150000 | ClipCard, 附件, 1000 x 17 mm, 自粘贴式, 黑色 |
| GTIN (EAN) | 4032248213610 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | CC-RAIL TRANSPARENT1000 | 版本 |
| 订货号 | 1790160000 | ClipCard, 盖板, 1000 x 19 mm, 透明 |
| GTIN (EAN) | 4032248213627 | |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | STR CC 15/49 TRANSPARENT | 版本 |
| 订货号 | 1888300000 | ClipCard, 附件, 15 x 49 mm, 透明 |
| GTIN (EAN) | 4032248494170 | |
| 数量 | 40 ST | |
| 类型 | ETO CC 15/49 TRANSPAR. | 版本 |
| 订货号 | 1880830000 | ClipCard, 附件, 15 x 49 mm, 透明 |
| GTIN (EAN) | 4032248480906 | |
| 数量 | 10 ST | |