

产品图片



插头组件用于将电气组件安装在可拆式接线端子。电子组件完成焊接之后，可以将插头安装到可拆式接线端子的断开区域，从而将可拆式接线端子变成配有内置电子组件的模块化接线端子。

通用订货数据

版本	附件, 模块插头, 1 A
订货号	1878560000
类型	BEST/D
GTIN (EAN)	4032248471492
数量	50 items

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	63 mm	深度 (英寸)	2.4803 inch
高度	49.5 mm	高度 (英寸)	1.9488 inch
宽度	5 mm	宽度 (英寸)	0.1968 inch
净重	3.41 g		

温度

环境温度	-5 °C...40 °C
------	---------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	7a
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	e1c310ef-6b67-4efa-80a6-d307472f4de9

其它技术参数

固定类型	已插入的	安装指导	直接安装
防爆版	不	安装方式	插入的

可压接导线 (额定联接)

联接类型	其他
------	----

大小

间距 P (单位 : mm)	5.10 mm
----------------	---------

材料参数

基础材料	Wemid	颜色编码	米色
------	-------	------	----

系统特征值

类型	插头
----	----

通用的

安装指导	直接安装
------	------

额定数据

额定电压	250 V	额定电流	1 A
------	-------	------	-----

分类

ETIM 8.0	EC002018	ETIM 9.0	EC002018
ETIM 10.0	EC002018	ECLASS 14.0	27-25-03-05
ECLASS 15.0	27-25-03-05		

