

CC-H 15/60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



插图类似

通用订货数据

版本	ClipCard, 附件, 15 x 60 mm, 黑色
订货号	<a href="#">1878910000</a>
类型	CC-H 15/60
GTIN (EAN)	4032248473298
数量	25 items

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

深	5.5 mm	深度 (英寸)	0.2165 inch
高度	15 mm	高度 (英寸)	0.5906 inch
宽度	60 mm	宽度 (英寸)	2.3622 inch
长度	60 mm	长度 (英寸)	2.3622 inch
直径	0 mm	净重	1.68 g

## 温度

工作温度范围	-40...100 °C
--------	--------------

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外		
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)		
产品碳足迹	从摇篮到大门	0.017 kg CO2 eq.	

## 通用数据

类型	标记号托架		
宽度	60 mm		
阻燃等级符合 UL 94	V-2		
最大工作温度	100 °C		
最小工作温度	-40 °C		
颜色编码	黑色		
卤素	不		
长度	60 mm		
基础材料	聚酰胺 66		
每个包装单元的标记号数量	供电形式	MultiCard	
推荐使用的工业	机械制造		
每种组合对应的标识牌数	1 MultiCard = Accessories		
工作温度范围	-40...100 °C		

## 设备标记号

直径	0 mm	卤素	不
----	------	----	---

## 分类

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

