

产品图片



电流电压互感器接线

我们的测试分断接线端子采用弹片联接和螺钉联接技术，让您通过安全精密的方式，为电流、电压和功率 创建所有的重要转换电路。

通用订货数据

版本	用于端子的端板, 深褐, 高度: 87 mm, 宽度: 2 mm, V-0, Wemid, 可卡装: 无
订货号	1879910000
类型	WAP WTL6/3
GTIN (EAN)	4032248477074
数量	20 items

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	35.5 mm	深度 (英寸)	1.3976 inch
高度	87 mm	高度 (英寸)	3.4252 inch
宽度	2 mm	宽度 (英寸)	0.0787 inch
净重	3.48 g		

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-50 °C...75 °C
最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	120 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外		
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)		
产品碳足迹	从摇篮到大门	0,033 kg CO2 eq.	

其它技术参数

可卡装	无	安装指导	直通 (套管), 直接安装
-----	---	------	---------------

材料参数

基础材料	Wemid	颜色编码	深褐
阻燃等级符合 UL 94	V-0		

系统特征值

类型	侧板
----	----

通用的

安装指导	直通 (套管), 直接安装
------	---------------

分类

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		