

SAI-Y-5S M12/M12 2BO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**通用订货数据**

版本	Y 联接器, M12 / M12
订货号	1881710000
类型	SAI-Y-5S M12/M12 2BO
GTIN (EAN)	4032248484522
数量	1 items

SAI-Y-5S M12/M12 2BO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据**审批**

MAMID 认证



RoHS

一致

尺寸和重量

净重

49 g

环保产品合规

RoHS 合规状态

合规, 有例外

RoHS 豁免 (如适用/已知)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

4060c755-8d0b-4d43-bdb3-4ffabe9d7497

技术资料 可定制接插件

回路数	5
插针镀层	镀金的
绝缘电阻	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
额定电压	60 V
防护等级	IP65, IP67, IP68
污染等级	3
螺纹环材料	镀镍铜锌合金

编码	A 编码
外壳基本材料	TPU
触点材料	CuZn
额定电流	4 A
插拔次数	≥ 100
屏蔽连接	否
外壳温度范围	-30...+90 °C

联接数据

组件出线口 - 接插件	M12 针式
单出线口 2 - 接插件	M12 孔式

单出线口 1 - 接插件	M12 孔式
拧紧力矩矩	M12: 0.8 - 1.2Nm

标准

连接器标准	IEC 61076-2-101, IEC 61076-2-104
-------	----------------------------------

通用参数

回路数	5
联接螺纹	M12 / M12
外壳基本材料	TPU
触点材料	CuZn
额定电流	4 A
防护等级	IP65, IP67, IP68
污染等级	3
端口 2	螺钉
外壳温度范围	-30...+90 °C

编码	A 编码
插针镀层	镀金的
绝缘电阻	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
额定电压	60 V
AF 尺寸	13 mm
插拔次数	≥ 100
端口 1	M12/M12
屏蔽连接	否
导线外径	-

分类




ETIM 8.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925
ECLASS 15.0	27-44-01-06

ETIM 9.0	EC002925
ECLASS 14.0	27-44-01-06

SAI-Y-5S M12/M12 2BO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

图纸**尺寸图****尺寸图****尺寸图****接线图**