

HDC-KIT-HA 10.110

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



HDC 标准套件用于装配整套接插件。

HDC 套件通常包括插针、插座、插头外壳、插座外壳和电缆接头。

魏德米勒为您提供带公制或 PG 电缆入口螺纹的各种标准插接件组合。

采用螺钉接线方式。所有螺钉联接元件均配有缆线保护弹片。

通用订货数据

版本	RockStar® HDC - 套件-重载接插件, 装置, HA, 安装尺寸: 2, 电极: 10, 螺钉联接, 250 V, 16 A, PG 16
订货号	1884310000
类型	HDC-KIT-HA 10.110
GTIN (EAN)	4032248488599
数量	1 items

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS 一致

尺寸和重量

净重 350 g

温度

温度限值 -40 °C ... 100 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 有例外

RoHS 豁免 (如适用/已知) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP bfb1c983-6f18-4ba4-8907-38aad6aee076

通用参数

表面处理	粉末涂层	防护等级	IP65
系列	HA		

运行

电缆接头尺寸	PG 16	两侧输入电缆数量	1
联接类型	螺钉联接	锁定系统设计	端部锁定, 普通高度
安装尺寸	2	密封	NBR
颜色 (RAL)	RAL 7035	BG	2

通用参数

回路数	10	PE 连接类型	螺钉联接
安装尺寸	2	电缆接头	PG 16
基础材料	铝压铸	系列	HA
额定电压 (DIN EN 61984)	250 V	额定电流 (DIN EN 61984)	16 A
BG	2		

型号

联接类型	螺钉联接	安装尺寸	2
最大压接面积	2.5 mm ²	最小压接面积	0.5 mm ²
表面处理	粉末涂层	主触点的最大拧紧扭矩	0.55 Nm
基础材料	铝压铸	主触点的最小拧紧扭矩	0.5 Nm
BG	2		

分类

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

HDC-KIT-HA 10.110

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

附件

www.weidmueller.com

HDC COS

我们为插芯提供了不同配件，包括插芯编码系统。



通用订货数据

类型	HDC COS 16	版本
订货号	1431000000	重载接插件, 附件, 编码系统
GTIN (EAN)	4008190052706	
数量	1 ST	
类型	HDC COS 24	版本
订货号	1430900000	重载接插件, 附件, 编码系统
GTIN (EAN)	4008190077228	
数量	1 ST	
类型	HDC COS 32	版本
订货号	1430800000	重载接插件, 附件, 编码系统
GTIN (EAN)	4008190176181	
数量	1 ST	

SPB

我们为插芯提供了不同配件，包括插芯编码系统。



通用订货数据

类型	SPB-M 3	版本
订货号	1203600000	重载接插件, 附件, 锁紧螺栓
GTIN (EAN)	4008190120047	
数量	100 ST	