

HDC-KIT-HA 10.110

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



HDC 标准套件用于装配整套接插件。

HDC 套件通常包括插针、插座、插头外壳、插座外壳和电缆接头。

魏德米勒为您提供带公制或 PG 电缆入口螺纹的各种标准插接件组合。

采用螺钉接线方式。所有螺钉联接元件均配有线缆保护弹片。

通用订货数据

版本	RockStar® HDC - 套件-重载接插件, 装置, HA, 安装尺寸: 2, 电极: 10, 螺钉联接, 250 V, 16 A, PG 16
订货号	1884310000
类型	HDC-KIT-HA 10.110
GTIN (EAN)	4032248488599
数量	1 items

HDC-KIT-HA 10.110

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据**审批**

MAMID 认证



RoHS

一致

尺寸和重量

净重

350 g

温度

温度限值

-40 °C ... 100 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态

合规, 有例外

RoHS 豁免 (如适用/已知)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP

bfb1c983-6f18-4ba4-8907-38aad6aee076

通用参数

表面处理

粉末涂层

防护等级

IP65

系列

HA

EMC 外壳

无

运行

电缆接头尺寸

PG 16

两侧输入电缆数量

1

联接类型

螺钉联接

锁定系统设计

端部锁定, 普通高度

安装尺寸

2

密封

NBR

颜色 (RAL)

RAL 7035

BG

2

通用参数

回路数

10

PE 连接类型

螺钉联接

安装尺寸

2

电缆接头

PG 16

基础材料

铝压铸

系列

HA

额定电压 (DIN EN 61984)

250 V

额定电流 (DIN EN 61984)

16 A

BG

2

型号

联接类型

螺钉联接

安装尺寸

2

最大压接面积

2.5 mm²

最小压接面积

0.5 mm²

表面处理

粉末涂层

主触点的最大拧紧扭矩

0.55 Nm

基础材料

铝压铸

主触点的最小拧紧扭矩

0.5 Nm

BG

2

分类

ETIM 8.0

EC002943

ETIM 9.0

EC002943

ETIM 10.0

EC002943

ECLASS 14.0

27-44-02-92

ECLASS 15.0

27-44-02-92

HDC-KIT-HA 10.110

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件**HDC COS**

我们为插芯提供了不同配件，包括插芯编码系统。

**通用订货数据**

类型	HDC COS 16	版本
订货号	1431000000	重载接插件, 附件, 编码系统
GTIN (EAN)	4008190052706	
数量	1 ST	
类型	HDC COS 24	版本
订货号	1430900000	重载接插件, 附件, 编码系统
GTIN (EAN)	4008190077228	
数量	1 ST	
类型	HDC COS 32	版本
订货号	1430800000	重载接插件, 附件, 编码系统
GTIN (EAN)	4008190176181	
数量	1 ST	

SPB

我们为插芯提供了不同配件，包括插芯编码系统。

**通用订货数据**

类型	SPB-M 3	版本
订货号	1203600000	重载接插件, 附件, 锁紧螺栓
GTIN (EAN)	4008190120047	
数量	100 ST	