

## SAIB-M23-12P-ST-10M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



传感器/执行器电缆用于传感器和执行器布线，可在多个应用中实现数据或电力传输。上述模压电缆与接插件配合使用，提供有效、经验证的联接。电缆可用于包括湿度、粉尘、高温、低温、冲击或震动的各种环境条件。

M23电缆提供：高度耐插接、高载流容量和高密度触点连接，同时对空间的要求最小。

没能找到您需要的产品？或许您能对所需产品进行具体描述？请与我们联系！

## 通用订货数据

版本	传感器/执行器导线，一端不带连接器，M23，内螺纹，回路数：12，10 m，孔式直，带屏蔽：无，LED：不，护套材料：PUR，卤素：不
订货号	<a href="#">1886441000</a>
类型	SAIB-M23-12P-ST-10M
GTIN (EAN)	4032248491704
数量	1 items

## SAIB-M23-12P-ST-10M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS 一致  
UL File Number Search [UL 网站](#)  
cURus 证书号 E486077

## 尺寸和重量

净重 897 g

## 环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 有例外  
RoHS 豁免 (如适用/已知) 6c  
REACH SVHC Lead 7439-92-1  
SCIP e8d8af70-4c85-4483-bc8c-9bc5b598e2a9

## 电缆技术参数

电缆长度	10 m	护套颜色	黑色
适用于拖曳电缆	是	带屏蔽	无
卤素	不	绝缘	TPM
最小弯曲半径, 可变	10 x 电缆直径	弯曲循环	2 Mio
导线横截面 (打印/在线)	3 x 0.75 mm <sup>2</sup> + 8 x 0.34 mm <sup>2</sup>	护套材料	PUR
外部覆层符合 UL AWM 样式	21198 (80 °C / 300 V)	辐照交联	无
防焊接火花	无	颜色编码	白色, 绿色, 黄色, 灰色, 粉色, 红色, 黑色, 紫色, 蓝色, 棕色, 绿/黄
抗扭强度	0 °/m	静止时的温度范围	-50...80 °C
耐焊珠高温	无	移动中的温度范围	-25...80 °C
回路数	12	外径	7.7 mm ± 0.3 mm

## 基本技术信息

联接螺纹	M23, 内螺纹
插针镀层	镀金的
LED	不
类型	孔式 直
外壳基本材料	PUR
绝缘电阻	1012 Ω
额定电压	120 V
额定电流	8 A
防护等级	IP67
插拔次数	≥ 50
污染等级	2
跳线	不
接线侧版本	接线侧 1 联接螺纹 M23 插针类型 底座 螺纹类型 内螺纹 出线方向 直型
接线侧版本 1	M23, Socket, Inner thread, straight

**SAIB-M23-12P-ST-10M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**技术数据**

螺纹环材料	锌压铸
外壳温度范围	-25...+80 °C
拧紧力矩	M23: 2.5Nm

**通用标准**

cURus 证书号	E486077
-----------	---------

**电气特性**

绝缘电阻	1012 Ω	额定电压	120 V
------	--------	------	-------

**右插头**

插头, 右	自由导线端
-------	-------

**左插头**

插头, 左	IP67, 孔式端头, 笔直, 塑料, 不带屏蔽
-------	--------------------------

**分类**

ETIM 8.0	EC001855	ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855	ECLASS 14.0	27-06-03-11
ECLASS 15.0	27-06-03-11		

**SAIB-M23-12P-ST-10M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com


图纸

尺寸图



Straight socket

插针分配方案



Socket

接线图



理想的工具：Screwty® 带扭矩功能

Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F



## SAIB-M23-12P-ST-10M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 附件

## Screwty for M23 moulded cables and customisable connectors



该Screwty®转接器用于定制M23圆形电缆插头和二次成型M23圆形插头的外部规格为 $26.2 \pm 0.3$  mm的滚花螺母。扭紧力矩为 2-2.5 Nm。

## 通用订货数据

类型	SCREWTY M23	版本	
订货号	<a href="#">1981560000</a>		M23 线路及连接器的电缆拧紧工具转接器
GTIN (EAN)	4032248677702		
数量	1 ST		

## Screwty® 电缆接头工具，带扭矩功能



## 适合任何工作的最佳工具

Screwty® 是一款理想的万能工具，可拧紧所有普通传感器和执行器电缆。Screwty®甚至能够着难以接触到的圆形插头。只需简单转动，即可拧紧和松开接插件，毫不费力。Screwty®是一款独特的通用解决方案，因为它也适用于其它厂商提供的大多数电缆和插头（超过90%）。Screwty® 由一根手柄和一个标准 1/4" 转接器组成。因此，可用于所有尺寸：包括 M12 和 M8 圆形插头，M12F 和 M8F 定制插头和插座，以及所有M23定制插头和插座。

## 通用订货数据

类型	1/4" HANDGRIFF	版本	
订货号	<a href="#">4294820000</a>		锁紧工具
GTIN (EAN)	4032248478279		
数量	1 ST		