

CLI T 2-30

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



插图类似

CLI T 标记套是适合横截面积达 75 mm²的导线和电缆的高质量透明标记套。CLI T 标记套有四种长度可供选择，可以实现长字符串的标记。透明标记套为插入式标记号提供最佳保护。MultiCard 和 MultiMark 产品组合适用的 TM-I 标识牌作为内置元件标签。

- 每个标记套的横截面积更大。
- 特殊的弹性外形设计，用途广泛
- 可在联接导线前后将 TM-I 标记号轻松插入标记套
- 提供五种长度
- 不适合与 P-Ink 或 STI 笔标记

通用订货数据

版本	CableLine, 套筒 x 5 mm, PVC, 颜色编码: 透明, 导线外径: 4 - 10 mm
订货号	1889570000
类型	CLI T 2-30
GTIN (EAN)	4032248496372
数量	100 items

CLI T 2-30

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技术数据

www.weidmueller.com

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

高度	30 mm	高度 (英寸)	1.1811 inch
宽度	5 mm	宽度 (英寸)	0.1968 inch
净重	1 g		

温度

工作温度范围	-30...80 °C
--------	-------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用数据

打印类型	空白	宽度	5 mm
阻燃等级符合 UL 94	V-0	最大工作温度	80 °C
最小工作温度	-30 °C	颜色编码	透明
卤素	是	基础材料	PVC
打印标志	无	推荐使用的工业	交通, 机械制造
工作温度范围	-30...80 °C	每卷数量	100

导线和电缆标记号

卤素	是	最大压接面积	35 mm ²
最小压接面积	4 mm ²	最大电缆外径	10 mm
最小电缆外径	4 mm	导线外径	4 - 10 mm
导线压接面积	4 - 35 mm ²		

分类

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		